

EW-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01g~

トリプルレンジ 電子天びん

3倍働くトリプルレンジ

使用場所を選びません(内蔵バッテリー)(別売)

ひょう量30g~12000g、最小表示0.01g~5g



トリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる

RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

g・個数・%モード

3つのモードが切換え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ステンレス製計量皿

SUS304

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

Automatic Counting Accuracy Improvement

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

AD-8121Bとの接続により可能

軽量・コンパクト設計

バックライト付大型液晶

文字高16mm

2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品)

* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品EW-i-KはP.64をご覧ください。

モデル	EW-150i			EW-1500i			EW-12Ki			
ひょう量	30g	60g	150g	300g	600g	1500g	3000g	6000g	12000g	
最小表示	0.01g	0.02g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	
個数モード	最大計測数	15,000個						12,000個		
	計数可能最小単重	0.01g			0.1g			1g		
パーセントモード	サンプル数	5、10、25、50または100個								
	100%登録最小質量	1g			10g			100g		
パーセントモード	パーセント最小表示	0.1%								
	計量皿寸法	φ110mm (丸皿)			170(W)×133(D)mm (角皿)					
標準価格(税抜)	¥29,800									
JANコード	4981046600132			4981046600149			4981046600156			
JCSS校正料金(税抜)*1	¥18,000									

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

EKW-04i*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力) (ブザー音60dB(本体正面1mでの測定))	¥12,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
EKW-07i	床下ひょう量金具(EW-12Ki用)	¥3,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
EKW-09i**	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	¥15,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)	AX-3005824-5S	表示部保護カバー5枚セット(丸皿用)	¥3,000(税抜)
AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)

*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

※15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)