

FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
RS-232C別売

最小表示 0.005kg～

シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり



1秒の高速測定

ひょう量30kg～150kg、最小表示0.005kg～0.02kg

kg・個数モード

2つの表示が切替え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ

用途に合わせて選択可能

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)

RS-232Cインタフェース (DIN8P×ス)

別売

データ直送ソフト WinCT

使用可能

- ポール 付 : Aタイプ
なし : Bタイプ
- 計量皿 M : 300(W)×380(D)mm
L : 390(W)×530(D)mm
- ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長: 1.5m

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品FG-KはP.68をご覧ください。



モデル	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm						390(W)×530(D)mm	
外形寸法	300(W)×624(D)×781(H)mm			380(W)×464(D)×118(H)mm			390(W)×774(D)×781(H)mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税抜)	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

別売品

FG-23JA*	RS-232Cインタフェース	¥10,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
FG-24JA*	RS-232C/コンパレータ出力	¥12,000(税抜)	AX-USB-DIN	USBコンバータ・ケーブルセット	¥13,000(税抜)
HVW-02G	延長ケーブル 5m	¥25,000(税抜)	AX-KO1786-200	RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P)	¥9,000(税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)	AX-3007527-5S	保護カバー5枚セット	¥3,500(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)	AX-TB196	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,000(税抜)
AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)			

*印の別売品は、同時に使用できません。