

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SJ

乾電池別売
ACアダプタ別売

目量 1g~

ワークスケール



- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- SJ-1000/2000：精度等級 3級
上記以外の機種：精度等級 4級
- 目量の種類：単目量(SJ-12K/30Kは多目量)
- SJ-1000/2000は、ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)

※4級は、使用場所の制限はありません。

※詳細についてはP.53・SHシリーズをご覧ください。

★ SJ-1000/2000に、別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。SJ-1000/2000以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

使用地域	製品番号	JANコード
地区1	SJ1000N-A1	4981046608749
	SJ2000N-A1	4981046608794
地区2	SJ1000N-A2	4981046608756
	SJ2000N-A2	4981046608800
地区3	SJ1000N-A3	4981046608763
	SJ2000N-A3	4981046608817
地区4	SJ1000N-A4	4981046608770
	SJ2000N-A4	4981046608824
地区5	SJ1000N-A5	4981046608787
	SJ2000N-A5	4981046608831

モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg)	0.02kg	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
使用範囲	20g~1000g	40g~2000g	50g~5000g	0.1kg~12kg	0.2kg~20kg	0.2kg~30kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm					
標準価格(税抜)	¥7,900			¥10,900		¥16,900
JANコード	上記の表をご覧ください。		4981046601979	4981046601986	4981046603690	4981046603706

※SJ-1000/2000/5000はg表示、SJ-12K/20K/30Kはkg表示のみ

HL-iWP-K IP65

目量 1g~

防塵・防水 コンパクトスケール



乾電池別売
ACアダプタ別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級 3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)

※詳細についてはP.46をご覧ください。

使用地域	製品番号	JANコード
地区1	HL1000iWP-K-A1	4981046608589
	HL2000iWP-K-A1	4981046608671
地区2	HL1000iWP-K-A2	4981046608596
	HL2000iWP-K-A2	4981046608688
地区3	HL1000iWP-K-A3	4981046608640
	HL2000iWP-K-A3	4981046608695
地区4	HL1000iWP-K-A4	4981046608657
	HL2000iWP-K-A4	4981046608725
地区5	HL1000iWP-K-A5	4981046608664
	HL2000iWP-K-A5	4981046608732

モデル	HL-1000iWP-K	HL-2000iWP-K
ひょう量	1000g	2000g
目量	1g	2g
使用範囲	20g~1000g	40g~2000g
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm	
標準価格(税抜)	¥20,000	
JANコード	上記の表をご覧ください。	

計量皿/本体の材質=SUS304