

仕様

モデル	EJ-123B	EJ-303B	EJ-1202B	EJ-3002B
ひょう量	120g	310g	1200g	3100g
最小表示		0.001g		0.01g
再現性(標準偏差)		0.003g		0.03g
直線性		±0.003g		±0.03g
感度ドリフト	±20ppm/°C(10°C~30°C)			
表示単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット:宝石用)、mom(もんめ:真珠用)			
個数モード	最大計測数	120,000個	310,000個	120,000個
	計数可能最小単位質量		0.001g	
	サンプル数			0.01g
パーセントモード	100%登録最小質量	0.1g		1g
	パーセント最小表示		0.01%	
カラット	ひょう量	600ct	1550ct	6000ct
	最小表示		0.005ct	
もんめ	ひょう量	32mom	82.6665mom	320mom
	最小表示		0.0005mom	
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)			
表示書き換え時間	10回/秒			
動作温度範囲	10°C~30°C, 85% R.H.以下(結露しないこと)			
電源	ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266) 、または、乾電池(単三×4個)			
電池動作時間	約80時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)			
計量皿寸法	φ110mm		140(W)×127(D)mm	
本体質量	1160g		1490g	
標準価格(税抜)	¥49,800	¥51,800	¥49,800	¥51,600
JANコード	4981046131308	4981046131315	4981046135221	4981046135238
注文コード	EJ123B-JA	EJ303B-JA	EJ1202B-JA	EJ3002B-JA

モデル	EJ-120B	EJ-200B	EJ-300B	EJ-410B	EJ-610B
ひょう量	120g	210g	310g	410g	610g
最小表示			0.01g		
再現性(標準偏差)			0.01g		
直線性	±0.01g		±0.02g		±0.03g
感度ドリフト	±20ppm/°C(10°C~30°C)				
表示単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)				
個数モード	最大計測数	12,000個	21,000個	31,000個	41,000個
	計数可能最小単位質量			0.01g	
	サンプル数				5、10、25、50または100個
パーセントモード	100%登録最小質量			1g	
	パーセント最小表示			0.1%	
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)				
表示書き換え時間	10回/秒				
動作温度範囲	-10°C~40°C, 85% R.H.以下(結露しないこと)				
電源	ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266) 、または、乾電池(単三×4個)				
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)				
計量皿寸法	φ110mm				
本体質量	850g		870g		
標準価格(税抜)	¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥35,800	¥45,800
JANコード	4981046131209	4981046131216	4981046131223	4981046131230	4981046131247
注文コード	EJ120B-JA	EJ200B-JA	EJ300B-JA	EJ410B-JA	EJ610B-JA

モデル	EJ-1500B	EJ-2000B	EJ-3000B	EJ-4100B	EJ-6100B
ひょう量	1500g	2100g	3100g	4100g	6100g
最小表示			0.1g		
再現性(標準偏差)			0.1g		
直線性	±0.1g		±0.2g		±0.3g
感度ドリフト	±20ppm/°C(10°C~30°C)				
表示単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)				
個数モード	最大計測数	15,000個	21,000個	31,000個	41,000個
	計数可能最小単位質量			0.1g	
	サンプル数				5、10、25、50または100個
パーセントモード	100%登録最小質量			10g	
	パーセント最小表示			0.1%	
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)				
表示書き換え時間	10回/秒				
動作温度範囲	-10°C~40°C, 85% R.H.以下(結露しないこと)				
電源	ACアダプタ (AX-TB162 / AX-TB266) 、または、乾電池(単三×4個)				
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)				
計量皿寸法	140(W)×127(D)mm				
本体質量	970g		1070g		
標準価格(税抜)	¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥33,800	¥41,800
JANコード	4981046131254	4981046131261	4981046131278	4981046131285	4981046131292
注文コード	EJ120B-JA	EJ200B-JA	EJ300B-JA	EJ410B-JA	EJ610B-JA

計量皿の材質=SUS304

別売品

EJ-02JA*1	USBインタフェース<クイックUSB>	¥8,000(税抜)	AD-8127*2	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
EJ-03JA*1	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)	AD-8526*2	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
EJ-07JA	床下計量金具(EJ-3000B/4100B/6100B用)	¥4,000(税抜)	AD-8529PC-W	Bluetooth®コンバータ(PCとの接続用)	¥26,000(税抜)
EJ-08JA	床下計量金具(EJ-1500B/2000B用)	¥3,000(税抜)	AD-8529PR-W	Bluetooth®コンバータ(プリンタとの接続用)	¥26,000(税抜)
EJ-11JA	風防(EJ-123B/303Bには標準付属)	¥5,000(税抜)	AD-8920A*2	外部表示器	¥12,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース (EJ-123B/303B/1202B/3002Bを除く)	¥8,000(税抜)	AX-CARATPAN-W/A	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-1687*2	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-1688*2	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)
			AX-TB266	ACアダプタ	¥4,500(税抜)

*1 EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。

*2 AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8127、AD-8526、AD-8529、AD-8920Aを使用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。

* EJ-02JAは市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。




EJ-02JA

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

札幌出張所	TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
仙台出張所	TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
宇都宮営業所	TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
東京北営業所	TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
東京南営業所	TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
静岡営業所	TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
名古屋営業所	TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
大阪営業所	TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
広島営業所	TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
福岡営業所	TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

* 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ●本カタログの内容は2018年1月現在のものです。

*EJ-B-ADJC-03-PR3-18100GP