



## A10467 PP立バンド (セット品)



各種配管用のPP立バンド。

- 「PP立バンド」に「PPバンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
- 本製品は振れ止め支持を目的としております。管自体の重量を支えることはできません。
- 屋内配管用としてご使用ください。⚠  
注意
- バンド本体はポリプロピレン製。ボルトナットはステンレス製。足、台座はABS樹脂製。



品番コード A10467 PP立バンドセット品 (SGP用) ホワイト 単位 (mm)

サイズコード	サイズ (径称×足寸法)	適合管外径	足パイプ径	締付ボルト径×長さ	アンカーピッチ
0010	G15× 50L	21.7	16	M6×30	44
0024	G15× 65L	21.7	16	M6×30	44
0039	G15× 75L	21.7	16	M6×30	44
0043	G15× 100L	21.7	16	M6×30	44
0058	G15× 125L	21.7	16	M6×30	44
0062	G15× 150L	21.7	16	M6×30	44
0077	G15× 200L	21.7	16	M6×30	44
0081	G20× 50L	27.2	16	M6×30	44
0096	G20× 65L	27.2	16	M6×30	44
0109	G20× 75L	27.2	16	M6×30	44
0113	G20× 100L	27.2	16	M6×30	44
0128	G20× 125L	27.2	16	M6×30	44
0132	G20× 150L	27.2	16	M6×30	44
0147	G20× 200L	27.2	16	M6×30	44
0151	G25× 50L	34.0	16	M6×30	44
0166	G25× 65L	34.0	16	M6×30	44
0185	G25× 75L	34.0	16	M6×30	44
0190	G25× 100L	34.0	16	M6×30	44
0202	G25× 125L	34.0	16	M6×30	44
0217	G25× 150L	34.0	16	M6×30	44
0221	G25× 200L	34.0	16	M6×30	44
0236	G32× 50L	42.7	16	M6×30	44
0255	G32× 65L	42.7	16	M6×30	44
0260	G32× 75L	42.7	16	M6×30	44
0274	G32× 100L	42.7	16	M6×30	44
0289	G32× 125L	42.7	16	M6×30	44
0293	G32× 150L	42.7	16	M6×30	44
0306	G32× 200L	42.7	16	M6×30	44
0325	G40× 50L	48.6	16	M6×30	44
0330	G40× 65L	48.6	16	M6×30	44
0344	G40× 75L	48.6	16	M6×30	44
0359	G40× 100L	48.6	16	M6×30	44
0363	G40× 125L	48.6	16	M6×30	44
0378	G40× 150L	48.6	16	M6×30	44
0382	G40× 200L	48.6	16	M6×30	44
0397	G50× 50L	60.5	16	M6×30	44
0400	G50× 65L	60.5	16	M6×30	44
0414	G50× 75L	60.5	16	M6×30	44
0429	G50× 100L	60.5	16	M6×30	44
0433	G50× 125L	60.5	16	M6×30	44
0448	G50× 150L	60.5	16	M6×30	44
0452	G50× 200L	60.5	16	M6×30	44
0471	G65× 65L	76.3	20	M8×40	64
0486	G65× 75L	76.3	20	M8×40	64
0503	G65× 100L	76.3	20	M8×40	64
0518	G65× 125L	76.3	20	M8×40	64
0522	G65× 150L	76.3	20	M8×40	64
0537	G65× 200L	76.3	20	M8×40	64
0556	G80× 65L	89.1	20	M8×40	64
0575	G80× 75L	89.1	20	M8×40	64
0580	G80× 100L	89.1	20	M8×40	64
0594	G80× 125L	89.1	20	M8×40	64
0607	G80× 150L	89.1	20	M8×40	64
0611	G80× 200L	89.1	20	M8×40	64
0645	G100× 65L	114.3	20	M8×40	64
0650	G100× 75L	114.3	20	M8×40	64
0664	G100× 100L	114.3	20	M8×40	64
0679	G100× 125L	114.3	20	M8×40	64
0683	G100× 150L	114.3	20	M8×40	64
0698	G100× 200L	114.3	20	M8×40	64

品番コード A10467 PP立バンドセット品 (VP用) グレー 単位 (mm)

サイズコード	サイズ (径称×足寸法)	適合管外径	足パイプ径	締付ボルト径×長さ	アンカーピッチ
0715	V13× 50L	18.0	16	M6×30	44
0720	V13× 65L	18.0	16	M6×30	44
0734	V13× 75L	18.0	16	M6×30	44
0749	V13× 100L	18.0	16	M6×30	44
0753	V13× 125L	18.0	16	M6×30	44
0768	V13× 150L	18.0	16	M6×30	44
0772	V13× 200L	18.0	16	M6×30	44
0787	V15× 50L	22.0	16	M6×30	44
0791	V15× 65L	22.0	16	M6×30	44
0804	V15× 75L	22.0	16	M6×30	44
0819	V15× 100L	22.0	16	M6×30	44
0823	V15× 125L	22.0	16	M6×30	44
0838	V15× 150L	22.0	16	M6×30	44
0842	V15× 200L	22.0	16	M6×30	44
0857	V20× 50L	26.0	16	M6×30	44
0861	V20× 65L	26.0	16	M6×30	44
0876	V20× 75L	26.0	16	M6×30	44
0895	V20× 100L	26.0	16	M6×30	44
0908	V20× 125L	26.0	16	M6×30	44
0912	V20× 150L	26.0	16	M6×30	44
0927	V20× 200L	26.0	16	M6×30	44
0931	V25× 50L	32.0	16	M6×30	44
0946	V25× 65L	32.0	16	M6×30	44
0965	V25× 75L	32.0	16	M6×30	44
0970	V25× 100L	32.0	16	M6×30	44
0984	V25× 125L	32.0	16	M6×30	44
0999	V25× 150L	32.0	16	M6×30	44
1003	V25× 200L	32.0	16	M6×30	44
1018	V32× 50L	38.0	16	M6×30	44
1022	V32× 65L	38.0	16	M6×30	44
1037	V32× 75L	38.0	16	M6×30	44
1041	V32× 100L	38.0	16	M6×30	44
1056	V32× 125L	38.0	16	M6×30	44
1075	V32× 150L	38.0	16	M6×30	44
1080	V32× 200L	38.0	16	M6×30	44
1094	V40× 50L	48.0	16	M6×30	44
1107	V40× 65L	48.0	16	M6×30	44
1111	V40× 75L	48.0	16	M6×30	44
1126	V40× 100L	48.0	16	M6×30	44
1145	V40× 125L	48.0	16	M6×30	44
1150	V40× 150L	48.0	16	M6×30	44
1164	V40× 200L	48.0	16	M6×30	44
1179	V50× 50L	60.0	16	M6×30	44
1183	V50× 65L	60.0	16	M6×30	44
1198	V50× 75L	60.0	16	M6×30	44
1215	V50× 100L	60.0	16	M6×30	44
1220	V50× 125L	60.0	16	M6×30	44
1234	V50× 150L	60.0	16	M6×30	44
1249	V50× 200L	60.0	16	M6×30	44
1268	V65× 65L	76.0	20	M8×40	64
1272	V65× 75L	76.0	20	M8×40	64
1287	V65× 100L	76.0	20	M8×40	64
1291	V65× 125L	76.0	20	M8×40	64
1304	V65× 150L	76.0	20	M8×40	64
1319	V65× 200L	76.0	20	M8×40	64
1338	V80× 65L	89.0	20	M8×40	64
1342	V80× 75L	89.0	20	M8×40	64
1357	V80× 100L	89.0	20	M8×40	64
1361	V80× 125L	89.0	20	M8×40	64
1376	V80× 150L	89.0	20	M8×40	64
1395	V80× 200L	89.0	20	M8×40	64
1412	V100× 65L	114.0	20	M8×40	64
1427	V100× 75L	114.0	20	M8×40	64
1431	V100× 100L	114.0	20	M8×40	64
1446	V100× 125L	114.0	20	M8×40	64
1465	V100× 150L	114.0	20	M8×40	64
1470	V100× 200L	114.0	20	M8×40	64