



プレスケール(圧力測定フィルム)

品番	型番	測定範囲(MPa)	タイプ	価格(税抜)	照会No.
2-1585-01	4LW	0.05~ 0.2	ツースHEETタイプ	¥46,400	076275
1-3012-01	LLLW	0.20~ 0.6		¥42,600	076275
1-3012-02	LLW	0.50~ 2.5		¥42,600	076275
1-3012-03	LW	2.50~ 10.0		¥42,600	076275
1-3012-04	MW	10.00~ 50.0	モノシートタイプ	¥42,600	076275
1-3012-05	MS			¥42,600	076275
1-3012-06	HS			50.00~130.0	¥42,600
2-1584-01	HHS	130 ~300		¥42,600	076275

- 締結部の締め圧ロールの接触圧等の測定ができます。
- 測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
- 仕様
 - 精度: ±10%以下(濃度計測定にて)
 - 幅×長さ: 4LW/320mm×3m, LLLW/270mm×4m, LLW/270mm×5m, LW・MW・MS・HS・HHS/270mm×10m
- 使用方法
 - プレスケールを必要な形に切り取り、AフィルムとCフィルムを合わせ(モノシートタイプは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。



プレシート(圧力測定フィルム)

品番	型番	測定範囲(MPa)	タイプ	価格(税抜)	照会No.
1-7875-01	LLLWPS	0.2~ 0.6	極超低圧用	¥13,100	076275
1-7875-02	LLWPS	0.5~ 2.5	超低圧用	¥13,100	076275
1-7875-03	LWPS	2.5~ 10	低圧用	¥13,100	076275
1-7875-04	MSPS	10 ~ 50	中圧用	¥13,100	076275
1-7875-05	HSPS	50 ~130	高圧用	¥13,100	076275
2-1583-01	HHS	130 ~300	超高圧用	¥13,100	076275

- 圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
- 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
- 仕様
 - 材質: PETフィルム
 - サイズ: 270×200mm
 - 入数: 1箱(5枚入)

圧力画像解析システム

品番	型番	価格(税抜)	照会No.
61-8518-59	FPD-8010J	¥600,000	076208

- プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析を可能にするシステムです。
- 圧力の視覚化と解析がパソコン上で可能で、製品開発・設計・生産設備の改良・メンテナンスなどに応用できます。
- 仕様
 - 適応プレスケール: プレスケールおよびプレシート
 - 主な機能: プレスケール画像解析機能(圧力解析・圧力データ出力機能・3D解析機能・極座標解析機能・部分拡大機能・長尺合成機能)
 - 最大読み取り回数: 縦3回×横5回
 - 読み取り解像度: 0.125、0.25、0.5、1、2mm角
 - 対応OS: Windows®7/8/8.1/10(32・64bit)
 - セット内容: 専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート



おすすめ品のご紹介

AXEL 4-1304-01

検索

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー



吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパー

- パルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です。
- しっかとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。
- 食品衛生法にも適合しています。

品番 4-1304-01~04-51~54

詳細はP.2369