

簡易電力計



エコキーパー® (簡易電力計)

EC-03N



使用時間 積算電気料金 1時間計電気料金 瞬時電力量 積算電力量 CO₂排出量

電気料金設定機能 大型2段LCD表示 AC100V 15A PSE

- 壁のコンセントと電気製品 (AC100V電源) の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。
- 電気製品の使用状況 (上記青色の6項目) を確認できます。
- 電気料金単価を変更できます。

標準価格 オープン価格

一般仕様

定格電圧	AC100V、50/60Hz
容量	15A 以下 (1500W 以下)
測定範囲	1 ~ 1500W
測定精度	±(2%+2digit) (10W 以上、力率 1 の電気製品接続時)
電気料金換算レート	1kWh=22 円 (設定変更可能)
消費電力	1W 以下
使用温湿度	0 ~ +50°C、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保管温湿度	0 ~ +60°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法・重量	約W62×H70×D28mm、約85g
材質	PC/ABS 樹脂 (混合)
付属品	取扱説明書 (保証書付)
JAN	4983621660371

コンセントタイマー



ウィークリータイマー

WT-03N



ウィークリータイマー 20プログラム設定 カウントダウン 繰り返しタイマー AC100V 15A PSE



- 家庭用電気製品 (AC100V 50/60Hz) の電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマー。
- 1週間で最大20組までの組み合わせが可能。
- ON/OFFを連続して動作させる「繰り返しモード」も搭載。
- 設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」も搭載。

標準価格 本体 ¥2,700 (税別)

一般仕様

定格電圧	AC100V、50/60Hz
容量	15A 以下 (1500W 以下)
時計精度	±5 秒 / 日
タイマー設定	20 通りの ON/OFF の組み合わせが可能
消費電力	1W 以下
使用温湿度	0 ~ +50°C、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保管温湿度	0 ~ +60°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法・重量	約W62×H70×D28 mm、約95g
材質	PC/ABS 樹脂 (混合)
時計バックアップ電池	内蔵型ニッケル水素電池 (交換不可)
付属品	取扱説明書 (保証書付)
JAN	4983621660395

24時間タイマー

WT-02N



24時間タイマー 15分単位設定 AC100V 15A PSE



- 家庭用電気製品 (AC100V 50/60Hz) の電源を15分単位でON/OFFできるタイマー。
- 最大定格容量1500W。
- ほこりをよけるカバー付き。

標準価格 オープン価格

一般仕様

定格電圧	AC100V、50/60Hz (切替式)
容量	15A 以下 (1500W 以下)
タイマー精度	±15 分 / 日
動作数	15 分単位、ピン数 96 個
消費電力	1W 以下
使用温湿度	0 ~ +40°C、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保管温湿度	0 ~ +55°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法・重量	約W80×H97×D42.5 mm、約130g
材質	PC/ABS 樹脂 (混合)
付属品	取扱説明書 (保証書付)
JAN	4983621660388