

SMB 形同軸コネクタ

27DP Series

第一電子工業株式会社

使用周波数

DC ~ 3GHz

特性インピーダンス

50 Ω



準拠規格

JIS-C-5415、MIL-PRF-39012

仕様

特性インピーダンス	50 Ω
耐電圧	AC1,000V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 1,000M Ω以上
接触抵抗	6m Ω以下
電圧定在波比	1.2 以下 (DC ~ 2GHz) 1.3 以下 (2 ~ 3GHz)

※コネクタによっては仕様異なる場合があります。
ご使用にあたっては納入仕様書にてご確認ください。

材質 / 処理



部品名	材質 / 処理
シェル (ボディ)	銅合金 /Au 又は Ni めっき
中心コンタクト (雄)	銅合金 /Au めっき
中心コンタクト (雌)	銅合金 /Au めっき
インシュレータ	四フッ化エチレン

※結線作業は性能を保证するため、当社に依頼願います。

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。