

フレックスシャフト

225AB



精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適！

8,726円 (本体 8,310円)

JANコード 0 080596 002251

●全長：1070mm ●最小曲げ半径：127mm

ライトアングルアタッチメント

575



手の届きにくい狭所での作業に！

11,088円 (本体 10,560円)

JANコード 0 080596 012267

ミニソー

670

コンパクトな電動のこぎりとして木材・プラスチックの切断に使用できます。



ミニソー用替刃／1枚

8,033円 (本体 7,650円)

JANコード 0 080596 018023

●のこ刃寸法：外径31.8mm ●最大切り込み深さ：6.35mm

多目的カッティングキット

565



多様なカッティングに威力発揮。

4,421円 (本体 4,210円)

JANコード 0 080596 010621

●最大切り込み深さ：19mm

タイルカッティングキット

566

#562 タイルカッティングビット／1本入り



タイル壁のカッティングに。

4,830円 (本体 4,600円)

JANコード 0 080596 010652

●最大切り込み深さ：19mm

目地カッターアタッチメント

568

#569 目地カッタービット／1本入り



壁や床の目地カットに。

5,943円 (本体 5,660円)

JANコード 0 080596 012021

●最大切り込み深さ：3.2mm

サークルカッター

678



様々な材質を円形にカット。

4,589円 (本体 4,370円)

JANコード 0 080596 025083

●加工直径：20～300mm

拡大レンズ付きフレックスライト

671



拡大鏡のついた便利な可動式ライト。

6,080円 (本体 5,790円)

JANコード 0 080596 025663

●電池仕様：リチウム電池

ペンチクリップ付きフレックスライト

FL400



ペンチクリップのついた便利な可動式ライト。

5,807円 (本体 5,530円)

JANコード 0 080596 023904

●電池仕様：リチウム電池

ドレマイト

677

★在庫僅少



暗い場所の作業に便利なライト。

6,080円 (本体 5,790円)

JANコード 0 080596 019341

●電池いらず。ダイナモによる発光。