

一覧表

タイプ	型式	容量 (kg)	ストローク (m)	ワイヤロープ径 (φmm)	質量 (kg)	
軽量タイプ	EK-00	0.5～ 1.5	0.5	2.0	0.2	軽量物を吊す非常にコンパクトなバランスーです。 ●電動ドライバーなどの懸垂。 ※ERPシリーズのロープはナイロン繊維ロープとなります。
	EK-0	0.5～ 1.5	1.0	3.0	0.5	
	ERP-06E	0.3～ 0.6	1.5	2.0	0.4	
	ERP-1E	0.5～ 1.0	1.5	2.0	0.4	
	ERP-2E	1.0～ 2.0	1.5	2.0	0.4	
標準タイプ	EW-3	1.0～ 3.0	1.3	3.0	1.4	安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランスーの定番です。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 ●芯出し作業。 ●作業ロボットのケーブルの懸垂。 ●各種機器のバランス装置。
	EW-5	2.5～ 5.0	1.3	3.0	1.5	
	EWS-3	1.5～ 3.0	1.3	3.0	1.9	
	EWS-5	3.0～ 5.0	1.3	3.0	2.1	
	EWS-7	5.0～ 7.0	1.3	3.0	2.1	
	EWF-9	4.5～ 9.0	1.3	4.0	3.5	
	EWF-15	9.0～ 15.0	1.3	4.0	3.8	
	EWF-22	15.0～ 22.0	1.5	4.76	7.3	
	EWF-30	22.0～ 30.0	1.5	4.76	7.7	
	EWF-40	30.0～ 40.0	1.5	4.76	9.7	
	EWF-50	40.0～ 50.0	1.5	4.76	10.1	
	EWF-60	50.0～ 60.0	1.5	4.76	11.1	
	EWF-70	60.0～ 70.0	1.5	4.76	11.4	
	EWF-90	70.0～ 90.0	2.0	4.76	21.9	
	EWF-105	85.0～105.0	2.0	4.76	24.0	
	EWF-120	100.0～120.0	2.0	4.76	27.5	
大容量タイプ	ETP-14	120.0～140.0	1.2	6.0	24.1	重量物の懸垂に威力を発揮します。
	ETP-15	140.0～170.0	1.2	6.0	28.7	●ナットランナーの懸垂。
	ETP-16	170.0～200.0	1.2	6.0	29.7	●大型扉の補助動力。
ラチェット付きタイプ	RSB-15	9.0～ 15.0	1.5	5.0	7.4	ラチェット機構を採用し空荷でもワイヤロープを任意の位置に停止させるようにした機種です。 ●懸垂物の質量が変化する用途に。 ●洗浄物吊り下げ等。
	RSB-22	15.0～ 22.0	1.5	5.0	7.7	
	RSB-30	22.0～ 30.0	1.5	5.0	8.1	
	RSB-40	30.0～ 40.0	1.5	5.0	8.5	
ロングストロークタイプ	ELF-3	1.5～ 3.0	2.5	3.0	4.6	ロングストロークタイプで、広い空間での使用に威力を発揮します。 ●電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 ●芯出し作業。 ●作業ロボットのケーブルの懸垂。 ●各種機器のバランス装置。
	ELF-5	3.0～ 5.0	2.5	3.0	4.8	
	ELF-9	5.0～ 9.0	2.5	3.0	5.4	
	ELF-15	9.0～ 15.0	2.5	4.76	10.0	
	ELF-22	15.0～ 22.0	2.5	4.76	10.2	
	ELF-30	22.0～ 30.0	2.5	4.76	11.0	
	ELF-40	30.0～ 40.0	2.5	4.76	14.5	
	ELF-50	40.0～ 50.0	2.5	4.76	14.9	
	ELF-60	50.0～ 60.0	2.5	4.76	17.1	
	ELF-70	60.0～ 70.0	2.5	4.76	18.0	