

ねじ山修正タップダイスセット

(アメリカ)

●鍛造製で丈夫なセットです

品番 **EA829BH** 価格**6,280円** 税込価格(10%) 6,908円

ダイスサイズ	
ミリ	M6×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.50-M12×1.25-M12×1.50-M12×1.75
タップサイズ	
ミリ	M6×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.50-M12×1.25-M12×1.50-M12×1.75

- 材質…鍛造鉄
- 六角対辺…11~19.05mm
- 修正やすり(ピッチ)…0.75-1.00-1.25-1.50-1.75-2.00-2.50-3.00mm

ねじ山修正ダイスセット

(アメリカ)

品番 **EA829BK** 価格**1,450円** 税込価格(10%) 1,595円

- 鍛造製で丈夫です
- サイズ(ミリ)…M6×1.0-M8×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75
- 材質…鍛造鉄 ●六角対辺…12.7~19.05mm

ねじ山修正ダイスセット

(アメリカ)

●鍛造製で丈夫です

●材質…鍛造鉄

品番 **EA829BL** 価格**1,780円** 税込価格(10%) 1,958円

- サイズ(SAE)…1/4"×20⁹/₁₆"×18³/₁₆"×16-7/8"×14¹/₂"×13⁹/₁₆"×12⁵/₈"×11
- ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用
- 六角対辺…12.7~23.7mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(アメリカ)

品番 **EA829VK-5** 価格**38,300円** 税込価格(10%) 42,130円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.0-M9×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M11×1.5-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.25-M14×2.0-M16×1.5-M16×2.0-M18×1.5-M18×2.5
BSP	1/8"-28 ¹ / ₂ "-19

- ダイスハンドル2本、タップハンドル3本
- ピッチゲージ16枚組(メートル)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

●材質…アロイスチール

●タップ…20本、ダイス…20個

品番 **EA829VX-2** 価格**20,200円** 税込価格(10%) 22,220円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M6×1.0-M6×0.75-M8×1.25-M8×1.0-M10×1.5-M10×1.25-M12×1.75-M12×1.5-M14×1.5-M14×2.0-M16×1.5-M16×2.0-M18×1.5-M18×2.5-M20×1.5-M20×2.5-M22×1.5-M22×2.5-M24×1.5-M24×3.0

M6~M24サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです。(スチールケース付)

- タップハンドル ●ダイスハンドル
- ドライバー
- ケースサイズ…590(W)×340(D)×30(T)mm

ねじ山修正タップダイスセット

(アメリカ)

品番 **EA829BG** 価格**16,950円** 税込価格(10%) 18,645円

ダイスサイズ	
NC	1/4"-20 ⁹ / ₁₆ "-18 ³ / ₁₆ "-16 ¹ / ₂ "-14 ¹ / ₂ "-13 ⁹ / ₁₆ "-12 ⁵ / ₈ "-11
NF	1/4"-28 ⁹ / ₁₆ "-24 ³ / ₁₆ "-24 ¹ / ₂ "-20 ¹ / ₂ "-20 ⁹ / ₁₆ "-18 ³ / ₁₆ "-18
メトリック	M6×1.0-M8×1.25-M10×1.0-M10×1.25-M10×1.50-M11×1.50-M12×1.25-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.50

タップサイズ	
NC	1/4"-20 ⁹ / ₁₆ "-18 ³ / ₁₆ "-16 ¹ / ₂ "-14 ¹ / ₂ "-13 ⁹ / ₁₆ "-12
NF	1/4"-28 ⁹ / ₁₆ "-24 ³ / ₁₆ "-24 ¹ / ₂ "-20 ¹ / ₂ "-20 ⁹ / ₁₆ "-18
メトリック	M6×1.0-M8×1.25-M10×1.0-M10×1.25-M10×1.50-M11×1.50-M12×1.25-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.50

- インチとミリの両サイズに対応したセットです
- 修正やすり…(山数/inch):11-12-13-14-16-18-20-24 (ピッチ):0.75-1.00-1.25-1.50-1.75-2.00-2.50-3.00mm
- 六角対辺…11~23.5mm

タップダイスセット(ISO)

(イギリス)

●木製ケースに入った便利なセットです

●材質…HSS

品番 **EA829W** 価格**45,600円** 税込価格(10%) 50,160円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目	M2×0.4-M2.5×0.45-M3×0.5-M3.5×0.6-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0

- タップ各サイズ2本、ダイス各サイズ1個
- タップハンドル1本、ダイスハンドル1本
- 木製ケースサイズ…154(W)×190(D)×31(T)mm

タップダイスセット(ISO)

(イギリス)

●木製ケースに入った便利なセットです

●材質…HSS

品番 **EA829WS** 価格**40,900円** 税込価格(10%) 44,990円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目	M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M8×1.25-M10×1.5-M12×1.75

- タップ各サイズ2本、ダイス各サイズ1個
- タップハンドル1本、ダイスハンドル2本
- 木製ケースサイズ…310(W)×150(D)×31(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(アメリカ)

品番 **EA829VK-7** 価格**59,000円** 税込価格(10%) 64,900円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.0-M9×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M11×1.5-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.25-M14×2.0-M16×1.5-M16×2.0-M18×1.5-M18×2.5-M20×2.5-M22×1.5-M24×2.0-M24×3.0
BSP	1/8"-28

- ダイスハンドル4本、タップハンドル4本
- ピッチゲージ16枚組(メートル)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

タップダイスセット(ISO)

(日本製)

●材質…SKS₂

●ダイスハンドル

●タップハンドル

品番 **EA829M** 価格**43,300円** 税込価格(10%) 47,630円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目	M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M8×1.25-M10×1.5-M12×1.75-M14×2.0-M16×2.0

- タップホルダー1本
- スチールケースサイズ…455(W)×175(D)×30(T)mm

タップダイスセット(ISO)

(日本製)

●材質…SKS₂

●ダイスハンドル

●タップハンドル

品番 **EA829M-1** 価格**35,700円** 税込価格(10%) 39,270円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目	M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.25-M10×1.5

- ケースサイズ…250(W)×150(D)×23(T)mm

タップダイスセット(ISO)

(アメリカ)

●タップ11本

●ダイス11個

品番 **EA829VK-0** 価格**12,500円** 税込価格(10%) 13,750円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75
BSP	1/8"-28

- タップハンドル ●ダイスハンドル
- ケースサイズ…290(W)×190(D)×50(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(アメリカ)

品番 **EA829VK-12** 価格**26,600円** 税込価格(10%) 29,260円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M9×1.0-M9×1.25-M10×1.5-M11×1.5-M12×1.25-M12×1.75
BSP	1/8"-28

- ダイスハンドル1本、ダイススパーサー1個、タップソケット小1個・中1個、タップソケット用ハンドル1本
- ピッチゲージ16枚組(メートル)
- ケースサイズ…400(W)×350(D)×55(T)mm
- ダイスハンドルはねじを使わず、ダイヤルを回してダイスやタップソケットをロックできます。

HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速度鋼(High-speed steel)の略記であり、ハイススピード・スチールを縮めてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや耐酸化性を高める為に、鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン、バナジウムといった金属成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により成形されて使用される。また、超硬合金と比較すると、耐摩耗性においては劣るが、靱性に富んでいる。

SKH(JIS) … 高速度工具鋼(HSS)を意味します。
クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐酸化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

SKS₂(JIS) … 合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(日本製)

●材質…SKS₂

●ダイスハンドル

●タップハンドル

品番 **EA829M-3** 価格**47,900円** 税込価格(10%) 52,690円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M6×0.75-M6×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M12×1.5-M14×1.5-M16×1.5

- スチールケースサイズ…430(W)×200(D)×30(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(日本製)

●材質…SKS₂

●ダイスハンドル

●タップハンドル

品番 **EA829M-2** 価格**35,500円** 税込価格(10%) 39,050円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M6×0.75-M8×1.25-M8×1.0-M10×1.5-M10×1.25

- ケースサイズ…250(W)×150(D)×23(T)mm

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(アメリカ)

●ダイスハンドル2本

●タップハンドル3本

●ピッチゲージ16枚組(メートル)

●スクリュードライバー

●ケースサイズ…265(W)×140(D)×40(T)mm

品番 **EA829VK-1** 価格**19,600円** 税込価格(10%) 21,560円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M9×1.0-M9×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M11×1.5-M12×1.5-M12×1.75
BSP	1/8"-28

タップダイスセット(メートル並目・細目)

(アメリカ)

●材質…アロイスチール

●タップ…16本、ダイス…16個

品番 **EA829VX-1** 価格**8,240円** 税込価格(10%) 9,064円

タップ・ダイスサイズ	
メートル並目・細目	M3×0.5-M3×0.6-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×0.75-M6×1.0-M7×0.75-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75
NPT	1/8"-27

- M3~M12サイズ+ドライバーが付いたお手頃なセットです。(スチールケース付)
- タップハンドル ●ダイスハンドル
- T型タップハンドル ●ドライバー
- ピッチゲージ
- ケースサイズ…290(W)×190(D)×30(T)mm