

デジタル温度計

(ドイツ)




品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-3	-50~150℃	2,750円	3,025円

●分解能…0.1℃ (-20~150℃)
●電源…LR44×1個(付属) ●サイズ…205×20mm

デジタル温度計

(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-21	-50~300℃	1,680円	1,848円

●軽量、コンパクトタイプ
●分解能…0.1℃
●ホールド機能、オートパワーオフ
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…本体:245×25mm、センサー:140mm

デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-11A	-30~150℃	3,300円	3,630円

●精度…±1℃ (0~140℃)
±2℃ (上記以外)
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…φ47×20(T)×176(L)mm
センサー部:φ3.5×116(L)mm
●重量…25g

[防水型] デジタルポケット温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-19A	-40~260℃	3,000円	3,300円

●分解能…0.1℃
●精度…±1℃ (9.9~59.9℃)、
±2℃ (-19.9~10.0, 60.0~99.9℃)、
±3℃ (-29.9~20.0, 100.0~199.9℃)、
±4℃ (-40.0~30.0, 200.0~260.0℃)
●電源…CR2032電池×1個(付属)
●サイズ…40(W)×17(D)×187(H)mm
プローブ:φ2.8×20mm
●重量…27g ●防水…IPX7
●機能…オートパワーオフ、
最高最低温度自動メモリ付

熱電対デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA701AA-12	-50~+350℃	3,800円	4,180円

●分解能…0.1℃ (-50~+199.9℃)、1℃ (それ以外)
●測定精度…±0.8%rdgまたは±1℃の大きい方
●電源…CR2032×1個(付属)
●サイズ…本体:42(W)×21(D)×240(H)mm
センサー部:φ3mm×110(L)mm
●重量…45g ●タイプ熱電対

デジタルオイル温度計

(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-11	TPM: 0.5~40% 温度: +40~200℃	64,000円	70,400円
EA701AP-12	校正用標準オイル(100μl×本)	1,800円	1,980円


●分解能…TPM: 0.5%、温度: 0.1℃
●精度…TPM: ±2.0%TPM、温度: 1.5℃
●プローブ長…120mm
●機能…アラーム(ディスプレイの色が変化)、
ホールド機能、誤操作防止ロック
●電源…単4電池×2本(付属)
●サイズ…170(W)×50(D)×300(H)mm
●重量…255g ●油の劣化度をデジタル表示
●本体がIP65の防水仕様のため、水洗いができて衛生的
●付属品…校正用標準オイル、専用ケース
★緑: 利用可能、黄: しゃい値付近、赤: しゃい値超過

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-11	TPM: 0.5~40% 温度: +40~200℃	64,000円	70,400円
EA701AP-12	校正用標準オイル(100μl×本)	1,800円	1,980円

●分解能…TPM: 0.5%、温度: 0.1℃
●精度…TPM: ±2.0%TPM、温度: 1.5℃
●プローブ長…120mm
●機能…アラーム(ディスプレイの色が変化)、
ホールド機能、誤操作防止ロック
●電源…単4電池×2本(付属)
●サイズ…170(W)×50(D)×300(H)mm
●重量…255g ●油の劣化度をデジタル表示
●本体がIP65の防水仕様のため、水洗いができて衛生的
●付属品…校正用標準オイル、専用ケース
★緑: 利用可能、黄: しゃい値付近、赤: しゃい値超過

デジタル温度計

(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-8	-40~230℃	2,000円	2,200円

●分解能…0.1℃ ●ホールド機能付
●電源…LR44×1個(付属) ●全長…165mm


デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-10	-10~220℃	3,300円	3,630円

●分解能…0.1℃ (-10~199.9℃)、1℃ (その他)
●精度…±1℃ (-10~120℃)、±2℃ (121~180℃)、
±3℃ (181~220℃)
●最大・最小値表示付
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…本体: 47(W)×17(D)×178(H)mm、
センサー: φ3.5×約110mm
●重量…約30g


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-28	-50~350℃	4,950円	5,445円

●分解能…0.1℃ (-9.9~199.9℃)、1℃ (その他)
●精度…±0.8%もしくは±0.8℃のいずれか大きい方
●機能…ホールド、オートパワーオフ
●防水…IP65準拠 ●電源…CR2032×1個(付属)
●サイズ…39(W)×20(D)×205(H)mm
センサー: φ3×110mm
●重量…50g ●付属品…センサーキャップ


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-30A	-50~300℃	3,300円	3,630円

●防水型
●分解能…0.1℃ (-9.9~199.9℃)、それ以外1℃
●測定精度…±1℃ (-30~150℃)、それ以外±2℃
●データホールド機能、キャップ付
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…25×25×200(H)mm
●センサー…φ3.5×120mm ●重量…17g


デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728AK-1	-50~250℃	4,400円	4,840円

●分解能…0.1℃ (-19.9~199.9℃)、
1℃ (その他)
●精度…±1℃ (-10~+100℃)
±2℃ (-30~+10℃、+100~+200℃)
±3℃ (+200~+250℃)
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…本体: 53(W)×14(D)×28(H)mm
センサー: φ3.4×120mm
コード長: 0.9m
●重量…30g ●吸盤付

バイメタル式温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA7770D	0~500℃	8,600円	9,460円
EA7770DA	0~500℃	9,800円	10,780円

●精度…±1.5%
●排ガスの温度を測定 ●感温部径…6mm

バイメタル式温度計




品番	測定範囲	感温部径	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA7770D	0~500℃	150mm	10℃	8,600円	9,460円
EA7770DA	0~500℃	300mm	10℃	9,800円	10,780円

品番	測定範囲	感温部径	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA7770D	0~500℃	150mm	10℃	8,600円	9,460円
EA7770DA	0~500℃	300mm	10℃	9,800円	10,780円

●精度…±1.5%
●排ガスの温度を測定 ●感温部径…6mm

デジタル温度計


(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-7A	-50~150℃	1,980円	2,178円

●分解能…0.1℃
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…表示部: 33×23mm、
プローブ: φ3.5×130(L)mm


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-15	-50~300℃	2,980円	3,278円

●分解能…0.1℃
●測定精度…±1℃ (-10~+100℃)、
±2℃ (-50~+10.1℃、
+100.1℃~+200℃)、
±4℃ (+200.1~+300℃)
●機能…データホールド、最高最低温度表示
●防水…IPX7準拠
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…30(W)×15(D)×260(H)mm、
センサー: φ2.5×142mm
●重量…37g
●先端φ2.5mmの先端センサータイプ。応答速度が
速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-29	-40~250℃	5,000円	5,500円

●分解能…0.1℃
●精度…±1℃ (-10~100.0℃)
±2℃ (-30~+10.1℃、
100.1~200.0℃)
±4℃ (-40~30.1℃、
200.1~250.0℃)
●データホールド、最高最低温度表示
●防水…IPX7
●電源…LR44×1個(付属)
●サイズ…36(W)×16(D)×382(H)mm、
センサー: φ40×274mm
●重量…55g
●センサーキャップ付(★のように、キャップを
使った熱対策もできます)

デジタル温度計




品番	測定範囲	用途	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-1	-50~+350℃	表面温度	13,200円	14,520円
EA701AP-2	-50~+350℃	中心温度	9,300円	10,230円

●プローブサイズ…1: φ12×150(L)mm、2: φ3×200mm
●重量…80g
●1は、ばね式のセンサーが、凹凸面にもフィット

品番	測定範囲	用途	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-1	-50~+350℃	表面温度	13,200円	14,520円
EA701AP-2	-50~+350℃	中心温度	9,300円	10,230円

●プローブサイズ…1: φ12×150(L)mm、2: φ3×200mm
●重量…80g
●1は、ばね式のセンサーが、凹凸面にもフィット

[ステンレス製] バイメタル式温度計



品番	測定範囲	感温部径	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727AC-120	0~120℃	400mm	2℃	11,700円	12,870円

●オールステンレス
●ケース外径…80mm
●ダイヤル径…75mm

品番	測定範囲	感温部径	1目盛	価格	税込価格 (10%)
EA727AC-120	0~120℃	400mm	2℃	11,700円	12,870円

●オールステンレス
●ケース外径…80mm
●ダイヤル径…75mm

デジタル温度計

(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-20	-50~300℃	2,150円	2,365円

●分解能…0.1℃
●電源…LR44×1個(付属) ●プローブ長…150mm
●アラーム付で設定温度に達すると鳴ります。
●ボディは50℃以上耐えられせん。
高温時の測定は防湿して下さい。

デジタル温度計


(ドイツ)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-17	-40~250℃	1,640円	1,804円

●分解能…0.1℃ ●精度…±1.5%±2℃
●プローブ長…120mm
●機能…最高最低温度表示、データホールド機能、
オートパワーオフ(20分)
●電源…LR44×1個(付属)


[防水型] デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-52	-40~220℃	3,800円	4,180円

●電源…CR2450電池×1個(付属)
●サイズ…
本体: 55(W)×55(D)×178(H)mm、
センサー: φ3×130mm
●重量…50g
●機能…データメモリー(99メモリ)、
簡易ストップウォッチ(99分59秒)
●簡易ストップウォッチ機能で、温度と
経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)


[防水型] デジタル温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA701AP-3	-50~275℃	7,700円	8,470円

●分解能…0.1℃
●精度…±0.5℃ (-30~99.9℃)
●電源…CR2032×2個(付属)
●サイズ…35(W)×19(D)×215(H)mm
●プローブ長…55mm ●重量…80g
●機能…オートホールド、アラーム
●防水性能…IP67
●水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付

バイメタル式温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-40	-10~100℃	1,250円	1,375円

●1目盛1℃
●精度…±1℃ (-10~40℃)
●防滴、防塵構造
●ゲージ径…26mm
●プローブ…
φ4×125mm
●重量…16g
●ケース付

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA722CA-40	-10~100℃	1,250円	1,375円

[バイメタル式] 天ぷら用温度計



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728AS-11	0~200℃	2,800円	3,080円

●精度…±5℃
(100~200℃)
●1目盛…5℃
●サイズ…φ45×150mm ●感温部径…φ4mm
●感温部材質…SUS304

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA728AS-11	0~200℃	2,800円	3,080円

●精度…±5℃
(100~200℃)
●1目盛…5℃
●サイズ…φ45×150mm ●感温部径…φ4mm
●感温部材質…SUS304

▲注意 付属電池はテスト電池ですので
新しい電池をご購入下さい。