

ナベ皿小ねじ・ワッシャー・ナットセット[アルミ]



- 材質…アルミ
- ㊦ナベ頭
- ㊦皿頭
- 並目ねじ

品番 EA949NL-2 価格13,500円 税込価格(10%) 14,850円

サイズ	頭	入数	サイズ	頭	入数
M3×10	㊦ナベ	10	M4×10	㊦皿	10
M3×16	㊦ナベ	10	M4×16	㊦皿	10
M3×20	㊦ナベ	10	M4×20	㊦皿	10
M3×30	㊦ナベ	10	M4×30	㊦皿	10
M4×10	㊦ナベ	10	M5×10	㊦皿	10
M4×16	㊦ナベ	10	M5×16	㊦皿	10
M4×20	㊦ナベ	10	M5×20	㊦皿	10
M4×30	㊦ナベ	10	M5×30	㊦皿	10
M5×10	㊦ナベ	10	M3ナット		80
M5×16	㊦ナベ	10	M3ワッシャー		80
M5×20	㊦ナベ	10	M4ナット		80
M5×30	㊦ナベ	10	M4ワッシャー		80
M3×10	㊦皿	10	M5ナット		80
M3×12	㊦皿	10	M5ワッシャー		80
M3×16	㊦皿	10			
M3×18	㊦皿	10			

●ケースサイズ…275×185×28mm


皿頭小ねじ[アルミ]



- 材質…アルミ
- ㊦皿頭
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949NM-306	M3×6	28	530円	583円
EA949NM-308	M3×8	28	530円	583円
EA949NM-310	M3×10	26	530円	583円
EA949NM-312	M3×12	26	530円	583円
EA949NM-316	M3×16	23	530円	583円
EA949NM-318	M3×18	20	530円	583円
EA949NM-406	M4×6	25	530円	583円
EA949NM-408	M4×8	22	530円	583円
EA949NM-410	M4×10	21	530円	583円
EA949NM-412	M4×12	20	530円	583円
EA949NM-415	M4×15	19	530円	583円
EA949NM-416	M4×16	18	530円	583円
EA949NM-420	M4×20	16	530円	583円
EA949NM-425	M4×25	13	530円	583円
EA949NM-430	M4×30	12	530円	583円
EA949NM-508	M5×8	15	530円	583円
EA949NM-510	M5×10	13	530円	583円
EA949NM-512	M5×12	13	530円	583円
EA949NM-515	M5×15	12	530円	583円
EA949NM-516	M5×16	11	530円	583円
EA949NM-520	M5×20	10	530円	583円
EA949NM-525	M5×25	8	530円	583円
EA949NM-530	M5×30	7	540円	594円

ナベ頭小ねじ[アルミ]



- 材質…アルミ
- ㊦ナベ頭
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949NL-306	M3×6	32	530円	583円
EA949NL-308	M3×8	30	530円	583円
EA949NL-310	M3×10	28	530円	583円
EA949NL-312	M3×12	26	530円	583円
EA949NL-315	M3×15	24	530円	583円
EA949NL-316	M3×16	22	530円	583円
EA949NL-320	M3×20	18	530円	583円
EA949NL-325	M3×25	16	530円	583円
EA949NL-330	M3×30	14	530円	583円
EA949NL-406	M4×6	24	530円	583円
EA949NL-408	M4×8	22	530円	583円
EA949NL-410	M4×10	22	530円	583円
EA949NL-412	M4×12	20	530円	583円
EA949NL-415	M4×15	18	530円	583円

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949NL-416	M4×16	17	530円	583円
EA949NL-420	M4×20	15	530円	583円
EA949NL-425	M4×25	13	530円	583円
EA949NL-430	M4×30	11	530円	583円
EA949NL-506	M5×6	14	530円	583円
EA949NL-508	M5×8	14	530円	583円
EA949NL-510	M5×10	14	530円	583円
EA949NL-512	M5×12	13	530円	583円
EA949NL-515	M5×15	12	530円	583円
EA949NL-516	M5×16	10	530円	583円
EA949NL-520	M5×20	9	530円	583円
EA949NL-525	M5×25	7	530円	583円
EA949NL-530	M5×30	6	530円	583円

[1種]六角ナット[アルミ]



- 材質…アルミ
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LT-803	M3	25	460円	506円
EA949LT-804	M4	35	460円	506円
EA949LT-805	M5	35	460円	506円

平ワッシャー[アルミ]



- 材質…アルミ

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-603	M3	3×8×0.5	120	460円	506円
EA949LX-604	M4	4×10×0.8	80	460円	506円
EA949LX-605	M5	5×12×0.8	70	460円	506円

[1種]六角ナット[チタン]



- 材質…チタン
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LT-903A	M3	4	830円	913円
EA949LT-904A	M4	4	860円	946円
EA949LT-905A	M5	4	900円	990円
EA949LT-906A	M6	4	740円	814円
EA949LT-908A	M8	1	350円	385円

平ワッシャー[チタン]



- 材質…チタン

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-703A	M3	3×8×0.5	8	260円	286円
EA949LX-704A	M4	4×10×0.8	8	300円	330円
EA949LX-705A	M5	5×12×0.8	4	210円	231円
EA949LX-706A	M6	6×13×1	4	370円	407円
EA949LX-708A	M8	8×18×1.6	2	330円	363円

スプリングワッシャー[チタン]



- 材質…チタン

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LY-503A	M3	3.1×5.9×0.7	8	140円	154円
EA949LY-504A	M4	4.1×7.6×1	8	210円	231円
EA949LY-505A	M5	5.1×9.2×1.3	4	190円	209円
EA949LY-506A	M6	6.1×12.2×1.5	4	300円	330円
EA949LY-508A	M8	8.2×15.4×2	2	350円	385円

六角穴付ボルト[チタン]



- 材質…チタン
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949HP-406	M4×6	1	350円	385円
EA949HP-408	M4×8	1	350円	385円
EA949HP-410	M4×10	1	370円	407円
EA949HP-412	M4×12	1	370円	407円
EA949HP-415	M4×15	1	370円	407円
EA949HP-420	M4×20	1	400円	440円
EA949HP-506	M5×6	1	400円	440円
EA949HP-508	M5×8	1	400円	440円
EA949HP-510	M5×10	1	400円	440円
EA949HP-512	M5×12	1	400円	440円
EA949HP-515	M5×15	1	420円	462円
EA949HP-520	M5×20	1	440円	484円
EA949HP-608	M6×8	1	490円	539円
EA949HP-610	M6×10	1	490円	539円
EA949HP-612	M6×12	1	490円	539円
EA949HP-615	M6×15	1	510円	561円
EA949HP-620	M6×20	1	560円	616円
EA949HP-630	M6×30	1	670円	737円
EA949HP-810	M8×10	1	860円	946円
EA949HP-812	M8×12	1	860円	946円
EA949HP-815	M8×15	1	880円	968円
EA949HP-820	M8×20	1	920円	1,012円
EA949HP-830	M8×30	1	1,060円	1,166円

ナット・ワッシャーセット[ポリカーボネート]



- 材質…ポリカーボネート
- 並目ねじ

品番 EA945AP-200 価格10,300円 税込価格(10%) 11,330円

ナットサイズ	入数	ワッシャーサイズ(mm)	入数
M2	50	2.1×4×0.5	100
M2.6	50	2.7×6×0.5	100
M3	40	3.3×8×0.8	80
M4	30	4.5×10×0.8	60
M5	20	5.5×12×0.8	40
M6	20	6.5×13×1	40

●ケースサイズ…205×147×28mm

小ねじ・ナットセット[ポリカーボネート]



- 材質…ポリカーボネート
- 並目ねじ

品番 EA945AH 価格9,740円 税込価格(10%) 10,714円

サイズ	入数	名称	入数
M3×12	100	M3ナット	100
M4×20	100	M4ナット	100
M5×20	100	M5ナット	100
M6×30	100	M6ナット	100

●ケースサイズ…255×190×40mm

ナベ頭小ねじセット[ポリカーボネート]



- 材質…ポリカーボネート
- ㊦ナベ頭
- 並目ねじ

品番 EA945AP-100 価格8,240円 税込価格(10%) 9,064円

サイズ	入数	サイズ	入数
M2×4	30	M4×6	20
M2×10	30	M4×10	20
M2.6×4	30	M4×20	20
M2.6×10	30	M5×8	15
M3×4	20	M5×10	15
M3×10	20	M5×20	15
M3×20	20	M6×10	15
		M6×20	15

●ケースサイズ…205×147×28mm

チタン
チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えています。経年変化が格段に少なく、航空、宇宙分野や発電所、プラント、海洋開発の分野で用いられています。