

KABZ_{Type} サイズ 130mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具



PKABZ-130

PNAKABZ-130

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
130	■ナイロン												
	PKABZ-130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	137/93	100/56	11	1,310	
	PBKABZ-130 <small>NEW</small>	ナイロン	B/B入	250	255.0							1,510	
	PBDKABZ-130 <small>NEW</small>	ナイロン	SUS入									1,510	
	■樹脂製ゴム												
	PNKABZ-130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	137/93	100/56	11	1,570	
	PNDKABZ-130	ゴム	SUS入									1,570	
	PNAKABZ-130	ゴム										1,380	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKABZ-130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	137/93	100/56	11	1,510	
	PNUDKABZ-130	ウレタン	SUS入									1,510	
	PNUAKABZ-130	ウレタン										1,320	
	■MCナイロン												
	UWBKABZ-130	MCナイロン	B/B入	300	306.0	36	20	177	137/93	100/56	11	1,790	
	UWBDKABZ-130	MCナイロン	SUS入									1,790	
	UWAKABZ-130	MCナイロン										1,640	
	UWBSKABZ-130	MCナイロン	B/B入			30						1,530	
	UWBSDKABZ-130	MCナイロン	SUS入									1,530	
	■鋼板製ゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>												
	SKABZ-130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	137/93	100/56	11	1,770	
	SRKABZ-130	赤ゴム	B/B入	140	142.8							1,770	
CRKABZ-130	耐熱ゴム	B/B入	180	183.6	1,800								
■鋼板製ウレタンゴム <small>車輪本体は、ステンレス製ではありません。</small>													
SUIKABZ-130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	137/93	100/56	11	1,900		
SUIEKABZ-130	導電性ウレタン	B/B入									1,900		

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-130→KABZL-130となります)。

軸受	無印	: 滑り軸受け	 は受注生産品です。
	B/B入	: 鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	: ステンレス製ベアリング入り	

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を使い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。