

# JM Type

サイズ 150mm~200mm

JM型 重荷重用旋回金具



RFJM-150



RRJM-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
150	RGJM-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	45	3,620
	RJM-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0								3,730
	RFJM-150	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0	3,790							
	RRJM-150	アルミ製MCナイロン	B/B入	550	561.0	3,730							
	UWBJM-150	MCナイロン	B/B入	550	561.0	40							3,590
200	RGJM-200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	58	6,420
	RFJM-200	鋼板製ウレタン	B/B入	600	612.0								6,430
	RRJM-200	アルミ製MCナイロン	B/B入	600	612.0	42							6,270
	UWBJM-200	MCナイロン	B/B入	660	673.2	5,800							

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

