

3.接着剤付き 防滴タイプ 接着剤付きで異物の浸入を防止

3

1 TREDUX-MA47

接着剤付き / 中肉 / 高収縮率 (1mカット品・化粧箱入り)

耐候グレード

屋内外使用

接着剤付き

4:1


一部の製品については、3:1
もごさいます。

材質 架橋ポリオレフィン

色 黒



保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。
店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
※ラックは非売品です。



※チューブ表面に型番と製造時の管理番号の表示があります。

熱溶融接着剤付きで、湿気やその他の環境からの影響を防ぎます。
収縮率が、3:1～4:1と高く、一つのサイズで、幅広い径に対応します。※非難燃性です。

【基本特性】※保証値ではありません。

【代表値】※保証値ではありません。

収縮温度	110℃以上
収縮率	3:1～4:1
縦方向収縮率	±10%以下
連続使用温度	-55℃～+80℃

引張強度(ASTM D 2671)	14 MPa以上
伸び(ASTM D 2671)	400%
絶縁耐力	20 kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω·cm以上

Article-No.	型番	内径(mm)		適用電線サイズの目安 φ(mm)	厚み(mm)	長さ (m)	販売単位 (本)
		収縮前 φD	収縮後(最大) φd		収縮後 W (最小値)		
323-50120	TREDUX-MA47-12/3	12.0	3.0	4.8～10.2	1.50	1	6
323-50190	TREDUX-MA47-19/6	19.0	6.0	8.6～16.4	1.50	1	10
323-50300	TREDUX-MA47-30/8	30.0	8.0	12.4～25.6	2.00	1	6
323-50400	TREDUX-MA47-40/12	40.0	12.0	17.6～34.4	2.00	1	4
323-50500	TREDUX-MA47-50/16	50.0	16.0	22.8～43.2	2.00	1	2
323-50630	TREDUX-MA47-63/19	63.0	19.0	27.8～54.2	2.50	1	2
323-50750	TREDUX-MA47-75/22	75.0	22.0	32.6～64.4	3.00	1	2
323-50950	TREDUX-MA47-95/30	95.0	30.0	43.0～82.0	3.30	1	1

3

2 TREDUX-HA47

接着剤付き / 厚肉 / 高収縮率 (1mカット品・化粧箱入り)

耐候グレード

屋内外使用

接着剤付き

4:1


一部の製品については、3:1
もごさいます。

材質 架橋ポリオレフィン

色 黒



保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。
店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
※ラックは非売品です。



※チューブ表面に型番と製造時の管理番号の表示があります。

厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。
高い耐久性と耐環境性に優れ、地下埋設や屋外での使用にも適しています。収縮率も、3:1～4:1と高く、一つのサイズで幅広い径に対応します。※非難燃性です。

【基本特性】※保証値ではありません。

【代表値】※保証値ではありません。

収縮温度	110℃以上
収縮率	3:1～4:1
縦方向収縮率	±10%以下
連続使用温度	-55℃～+80℃

引張強度(ASTM D 2671)	14 MPa以上
伸び(ASTM D 2671)	400%
絶縁耐力	20 kV/mm以上
体積抵抗	10 ¹⁴ Ω·cm以上

Article-No.	型番	内径(mm)		適用電線サイズの目安 φ(mm)	厚み(mm)	長さ (m)	販売単位 (本)
		収縮前 φD	収縮後(最大) φd		収縮後 W (最小値)		
321-50130	TREDUX-HA47-13/4	13.0	4.0	5.8～11.2	2.40	1	6
321-50190	TREDUX-HA47-19/6	19.0	6.0	8.6～16.4	2.40	1	10
321-50330	TREDUX-HA47-33/8	33.0	8.0	13.0～28.0	3.20	1	5
321-50450	TREDUX-HA47-45/12	45.0	12.0	18.6～38.4	4.10	1	4
321-50510	TREDUX-HA47-51/16	51.0	16.0	23.0～44.0	4.10	1	2
321-50680	TREDUX-HA47-68/22	68.0	22.0	31.2～58.8	4.10	1	1
321-50850	TREDUX-HA47-85/25	85.0	25.0	37.0～73.0	4.10	1	1

熱収縮チューブ (1mカット品) 接着剤なし

接着剤なし

防滴タイプ 接着剤付き

熱収縮チューブ