

## ■変換アダプター一覧表

結合部1		結合部2		製品番号	HRS No.	備考	形状	RoHS	
シリーズ名	結合部	シリーズ名	結合部						
S	プラグ	SMA (HRM)	プラグ	HRM-509 (40)	CL311-0093-0-40		図48		
			ジャック	HRM-508 (40)	CL311-0092-7-40		図49		
	ジャック	SMA (HRM)	プラグ	HRM-507 (40)	CL311-0091-4-40		図50		
				HRM-512 (40)	CL311-0098-3-40	パネル取付用	図51		
				HRM-512S (40)	CL311-0144-9-40	パネル取付用、Sタイプ (注)	図51		
			ジャック	HRM-506 (40)	CL311-0090-1-40		図52		
				HRM-511 (40)	CL311-0094-2-40	パネル取付用	図53		
HRM-511S (40)	CL311-0143-6-40	パネル取付用、Sタイプ (注)	図53						
TNC	ジャック	SMA (HRM)	ジャック	HRMJ-TNCJ-PA (40)	CL311-0202-3-40	パネル取付用	図54		
UM	プラグ	SMA (HRM)	ジャック	UM.P-HRM.J (40)	CL311-0176-5-40		図55		
	ジャック	SMA (HRM)	ジャック	HRMJ-UMJ (40)	CL311-0164-6-40		図56		
SMA (HRM)	プラグ	POB	プラグ	HRMP-POBP-1 (40)	CL311-0169-0-40		図57		
			ジャック	HRMP-POBJ	CL311-0152-7		図58		
		POD	ジャック	HRM.P-POD.J (40)	CL311-0177-8-40		図59		
		POD1	ジャック	HRMP-POD1J (40)	CL311-0253-4-40		図60		
		PO6	ジャック	HRMP-PO6J (40)	CL311-0172-4-40		図61		
		S.FL、S.FL2	ジャック	HRMP-S.FLJ-2 (40)	CL311-0249-7-40	ハーネス品の検査用	図62		
		H.FL	ジャック	HRMP-H.FLJ (40)	CL311-0232-4-40	ハーネス品の検査用	図63		
		E.FL	ジャック	HRMP-E.FLJ (40)	CL311-0279-8-40	プラグ側測定用	図64		
		U.FL	ジャック	HRMP-U.FLJ (40)	CL311-0300-2-40	プラグ側測定用	図65		
		SSMA (HRMM)	プラグ	HRMP-HRMMJ (40)	CL311-0250-6-40		図66		
			ジャック	HRMP-HRMMJ (40)	CL311-0243-0		図67		
		ジャック	POB	プラグ	HRMJ-POBP (40)	CL311-0151-4-40		図69	
					HRMJ-POBP-PA (40)	CL311-0206-4-40	パネル取付用	図70	
				ジャック	HRMJ-POBJ (40)	CL311-0149-2-40		図71	
	HRMJ-POBJ-PA (40)				CL311-0150-1-40	パネル取付用	図72		
	POD		プラグ	HRMJ-PODP (40)	CL311-0157-0-40		図73		
	POD1		プラグ	HRMJ-POD1P-1 (40)	CL311-0254-7-40		図74		
	PO6		プラグ	HRMJ-PO6P (40)	CL311-0173-7-40		図75		
	PO51		プラグ	HRMJ-PO51P (40)	CL311-0231-1-40		図76		
	FL		プラグ	HRMJ-FLP-1 (40)	CL311-0195-0-40		図77		
			ジャック	HRMJ-FLJ (40)	CL311-0179-3-40		図78		
	S.FL、S.FL2		プラグ	HRMJ-S.FLP (40)	CL311-0218-3-40		図79		
	H.FL		プラグ	HRMJ-H.FLP-3 (40)	CL311-0264-0-40		図80		
	E.FL		プラグ	HRMJ-E.FLP (40)	CL311-0278-5-40	レセプタクル側測定用	図81		
				HRMJ-E.FLP-5 (40)	CL311-0294-1-40	自動測定ライン用	図82		
	U.FL		プラグ	HRMJ-U.FLP (40)	CL311-0301-5-40	レセプタクル側測定用	図83		
	SSMA (HRMM)		プラグ	HRMJ-HRMMJ-2	CL311-0221-8		図84		
				HRMJ-HRMMJ-LA (40)	CL311-0227-4-40	L曲がりタイプ	図85		
	ジャック		HRMJ-HRMMJ	CL311-0220-5		図86			

(注). Sタイプは外装パッシブ処理タイプを示します。