

●ベークスペーサー (中空) ●Phenol resin spacer (Hollow tube) ●酚醛树脂隔离柱 (管型)

スペーサー
の選定

- 仕様
- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 **ベーク
スペーサー**
 - 10 ナイロン・レーン
スペーサー
 - 11 ビーク
スペーサー
 - 12 ABS
スペーサー
 - 13 LED取付
スペーサー
 - 14 D-Sub取付
スペーサー
 - 15 PTFE
スペーサー
 - 16 セラミック・ガラス
スペーサー
 - 17 チタン
スペーサー
 - 18 ポリカーボネート
スペーサー
 - 19 ガラエポ
スペーサー
 - 20 樹脂
ワッシャー
 - 21 ゴム
ワッシャー
 - 22 金属
ワッシャー
 - 23 樹脂
ワッシャー
 - 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
 - 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
 - 26 ビンヘッダー
丸ピン
 - 26 ビンヘッダー
角ピン
 - 27 基板用端子
 - 28 インサート
ナット
 - 29 ローレット
ツマミ・ナット
 - 30 精密シャフト
 - 31 全ネジ
 - 32 光ファイバー
保護チューブ
 - 33 ばねポスト



CX-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CX-2001	6	CX-2006	12	CX-2012	
	1.5	CX-2001.5	6.5	CX-2006.5	13	CX-2013	
	2	CX-2002	7	CX-2007	14	CX-2014	
	2.5	CX-2002.5	7.5	CX-2007.5	15	CX-2015	
	3	CX-2003	8	CX-2008	16	CX-2016	
	3.5	CX-2003.5	8.5	CX-2008.5	17	CX-2017	
	4	CX-2004	9	CX-2009	18	CX-2018	
	4.5	CX-2004.5	9.5	CX-2009.5	19	CX-2019	
	5	CX-2005	10	CX-2010	20	CX-2020	
	5.5	CX-2005.5	11	CX-2011			

ご注文個数 50個～

CX-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CX-2601	7.5	CX-2607.5	18	CX-2618	
	1.5	CX-2601.5	8	CX-2608	19	CX-2619	
	2	CX-2602	8.5	CX-2608.5	20	CX-2620	
	2.5	CX-2602.5	9	CX-2609	22	CX-2622	
	3	CX-2603	9.5	CX-2609.5	25	CX-2625	
	3.5	CX-2603.5	10	CX-2610	28	CX-2628	
	4	CX-2604	11	CX-2611	30	CX-2630	
	4.5	CX-2604.5	12	CX-2612	32	CX-2632	
	5	CX-2605	13	CX-2613	35	CX-2635	
	5.5	CX-2605.5	14	CX-2614	38	CX-2638	
	6	CX-2606	15	CX-2615	40	CX-2640	
6.5	CX-2606.5	16	CX-2616				
7	CX-2607	17	CX-2617				

ご注文個数 50個～