

形状・寸法

■ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア)

SRV



呼び径	L	H	D	d	d2	SW	L1
8 ^A 1/4 ^B	39	31	61	5	Rc 1/4	17	19
10 3/8	44	36	72	7	Rc 3/8	21	21
15 1/2	56.5	41	85	9.2	Rc 1/2	25	27.5
20 3/4	59	46	85	12.5	Rc 3/4	32	30
25 1	71	50	105	16	Rc 1	38	36
32 1 1/4	78	56	105	20	Rc 1 1/4	49	40
40 1 1/2	83	68	125	24.5	Rc 1 1/2	53	42.5
50 2	100	72	125	32	Rc 2	65	51

SRVM



呼び径	L	H	D	d	d2	SW	L1
8 ^A 1/4 ^B	39	31	61	5	Rc 1/4	17	19
10 3/8	44	36	72	7	Rc 3/8	21	21
15 1/2	56.5	41	85	9.2	Rc 1/2	25	27.5
20 3/4	59	46	85	12.5	Rc 3/4	32	30
25 1	71	50	105	16	Rc 1	38	36
32 1 1/4	78	56	105	20	Rc 1 1/4	49	40
40 1 1/2	83	68	125	24.5	Rc 1 1/2	53	42.5
50 2	100	72	125	32	Rc 2	65	51

主要部品

部品名	材質	
	SRV	SRVM
ボデー	SCS 13A	SCS 14A
ステム	SUS 316	SUS 316
ボール	SUS 316/SCS 13A※	SUS 316/SCS 14A
ボールシート	PTFE	PTFE
グランドパッキン	PTFE	PTFE
ハンドル	SUS 430	SUS 430

※ 1/4, 3/8^B: SUS 316, 1/2 ~ 2^B: SCS 13A

SRVMB



呼び径	L	H	D	d	d2	SW	L1
8 ^A 1/4 ^B	39	24	36	5	Rc 1/4	17	19
10 3/8	44	29	41	7	Rc 3/8	21	21
15 1/2	56.5	35	55	9.2	Rc 1/2	25	27.5
20 3/4	59	39	55	12.5	Rc 3/4	32	30
25 1	71	51	68	16	Rc 1	38	36

主要部品

部品名	材質
ボデー	SCS 14A
ステム	SUS 316
ボール	SUS 316/SCS 14A
ボールシート	PTFE
グランドパッキン	PTFE
ハンドル	SCS 13A

