

品番 (例) FPLS-100-300-1.0

FPL 材質 - 幅 W - 長さ L - 板厚 t

価格表は短辺-長辺

指定1mm単位		板厚 t	価格(円)／枚					
短辺	長辺		ステンレス FPL S		真鍮 FPL B		アルミ FPL A	
			1～20枚	21～100枚	1～20枚	21～100枚	1～20枚	21～100枚
20～50	10～250	0.5	4,000	3,600	3,500	3,200	2,800	2,500
		1.0	5,000	4,500	4,500	4,100	3,600	3,200
	251～500	0.5	6,500	5,900	4,500	4,100	3,600	3,200
		1.0	8,500	7,700	7,000	6,300	5,600	5,000
	501～750	0.5	9,500	8,600	6,000	5,400	4,800	4,300
		1.0	12,000	10,800	10,000	9,000	8,000	7,200
	751～1000	0.5	12,000	10,800	7,000	6,300	5,600	5,000
		1.0	15,500	14,000	12,000	10,800	9,600	8,600
51～100	51～250	0.5	6,500	5,900	4,500	4,100	3,600	3,200
		1.0	8,500	7,700	7,000	6,300	5,600	5,000
	251～500	0.5	12,000	10,800	7,000	6,300	5,600	5,000
		1.0	15,500	14,000	12,000	10,800	9,600	8,600
	501～750	0.5	17,000	15,300	10,000	9,000	8,000	7,200
		1.0	24,000	21,600	17,000	15,300	13,600	12,200
	751～1000	0.5	21,000	18,900	12,000	10,800	9,600	8,600
		1.0	30,000	27,000	22,000	19,800	17,600	15,800
101～150	101～250	0.5	9,000	8,100	6,000	5,400	4,800	4,300
		1.0	12,000	10,800	9,500	8,600	7,600	6,800
	251～500	0.5	16,000	14,400	9,500	8,600	7,600	6,800
		1.0	22,500	20,300	17,000	15,300	13,600	12,200
	501～750	0.5	23,000	20,700	14,000	12,600	11,200	10,100
		1.0	33,000	29,700	24,000	21,600	19,200	17,300
	751～1000	0.5	30,000	27,000	17,000	15,300	13,600	12,200
		1.0	43,000	38,700	32,000	28,800	25,600	23,000
151～200	151～250	0.5	12,000	10,800	7,000	6,300	5,600	5,000
		1.0	15,500	14,000	12,000	10,800	9,600	8,600
	251～500	0.5	21,000	18,900	12,000	10,800	9,600	8,600
		1.0	29,000	26,100	22,000	19,800	17,600	15,800
	501～750	0.5	30,000	27,000	17,000	15,300	13,600	12,200
		1.0	43,000	38,700	32,000	28,800	25,600	23,000
	751～1000	0.5	40,000	36,000	22,000	19,800	17,600	15,800
		1.0	57,000	51,300	42,000	37,800	33,600	30,200

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加加工

オプション

技術資料

セミオーダー