

ダクタイル鉄
一般弁
10Kシリーズ

ゲート
10K



JV

ゲート
10K



NV

ゲート
10K



NV

ゲート
10K



スイングチャッキ
10K



製品記号

10SMS

10SMAS

10SMBF

10SMBOF

10SOZ

呼び径

1/2^φ 15^A

3/4 20

1 25

1 1/4 32

1 1/2 40

2 50

2 1/2 65

3 80

4 100

5 125

6 150

8 200

10 250

12 300

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

ボデー

ボンネット

ステム

キャップ

ヒンジピン

ジスク

パッキン

ガスケット

ハンドル

接続形状

最高許容圧力

備考

FCD-S

FCD-S

SUS420J2

SCS1

非石棉

FCD450-10

ねじ込み:JIS B0203

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-2相当

FCD-S

FCD-S

SUS420J2

SCS1

非石棉

ステンレス箔入膨張黒鉛シート

FCD450

ねじ込み:JIS B0203

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-2相当

FCD-S

FCD-S

SUS420J2

SCS1

非石棉

非石棉シート

FCD450-10

フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-4適合

FCD-S

FCD-S

SUS403

SCS1

非石棉

非石棉シート

FCD450-10

フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-5適合:65^A~300^A

FCD-S

SCS13A

SUS304

ねじ込み:JIS B0203

・0℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-5適合:65^A~300^A

ダクタイル鉄
一般弁
10Kシリーズ

スイングチャッキ
10K



NV

リフトチャッキ
10K



JV

リフトチャッキ
10K



NV

リフトチャッキ
10K



リフトチャッキ
10K



製品記号

10SRBF

10SF

10SFBF

10SN

10SNBF

呼び径

1/2^φ 15^A

3/4 20

1 25

1 1/4 32

1 1/2 40

2 50

2 1/2 65

3 80

4 100

5 125

6 150

8 200

10 250

12 300

14 350

16 400

18 450

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

L

H

D

ボデー

キャップ

カバー

ヒンジピン

ジスク

ガスケット

接続形状

最高許容圧力

備考

FCD-S

FCD-S

SUS403

SCS1

非石棉シート

フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-5適合:65^A~300^A

FCD-S

SCS1

SCS1

ねじ込み:JIS B0203

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-2相当

FCD-S

SCS1

SCS1

フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K

・-10℃→+120℃の静流水:1.4MPa

・-10℃→+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-2相当

FCD-S

SCS13A/SUS304

SCS1

C1100P-O

ねじ込み:JIS B0203

・120℃以下の静流水:1.4MPa

・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-5適合:65^A~300^A

FCD-S

SCS13A/SUS304

SCS1

C1100P-O

フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K

・120℃以下の静流水:1.4MPa

・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa

・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa

JV4-5適合:65^A~300^A