

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ(乾式)


DIAMOND SAW BLADES, GROOVING CUTTERS (DRY)

- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- モルタル・コンクリート等のハツリ作業に、目地切り、配線工事の溝切りに、その他補修作業に幅広く利用できます
- 3.0mmから10.0mmまで様々な刃厚をラインナップしていますので、溝幅に合ったものをご利用ください



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
S8045	φ80mm	4.5mm	7mm	φ20mm	φ15mm	18,230円	016940
S8080	φ80mm	8mm	7mm	φ20mm	φ15mm	26,780円	017060
S10530	φ105mm	3mm	7mm	φ20mm	φ15mm	16,460円	016865
S10545	φ105mm	4.5mm	7mm	φ20mm	φ15mm	21,960円	016988
S10560	φ105mm	6mm	7mm	φ20mm	φ15mm	28,540円	019903
S10580	φ105mm	8mm	7mm	φ20mm	φ15mm	32,940円	017107
S105100	φ105mm	10mm	7mm	φ20mm	φ15mm	37,320円	019941
S12530	φ127mm	3mm	7mm	φ22mm	φ20mm	21,190円	016902
S12545	φ127mm	4.5mm	7mm	φ22mm	φ20mm	27,230円	017022

寸法図



ダイヤモンドロータリーホイール

DIAMOND ROTARY BURS

- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- 壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生する複雑なヒビ割れに対して、操作性が良く、ならい切りができ、余分な所を損傷することなくに隅々まで目地切りができるので、コーキング作業の際、スマートなクラック補修ができます




※ハンドグラインダー用



※コレットチャック(別売)でディスクグラインダーにもご使用いただけます。

寸法図



品番コード	D	L	d	H	参考価格	JANコード (4963202-)
RD10	φ10mm	21mm	φ6mm	30mm	9,880円	017251

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。