

新型リユーター登場!

Leutor

レ-9-L-JK

P O I N T

1 最大6mm軸の工具が使えます

P O I N T

2 パワーに対して大幅な軽量化を実現しました。(ジュニア型と比較)
フットスイッチFS-12が使えます



仕様及び従来製品との比較

機種	L-JK	L-2K	L-J(ジュニア)	L-3
電源	単相交流100V 50/60Hz	単相交流100V 50/60Hz		
定格消費電力	68W	46	65	85
定格電流	0.75A	0.5	0.7	0.9
最大トルク	0.0588N-m (600g-cm)	500g-cm	700g-cm	1000g-cm
無負荷回転数	22,000min ⁻¹	15,000	20,000	25,000
チャック能力	0.5~6.0mm	0.5~4.0	0.5~5.0	0.5~5.0
モーター外径	51.5mm	50	53	53
モーター長さ	230mm	212	200	220
重量	0.67kg	0.52	1.0	1.1
二重絶縁	☑	×	×	×

●お問い合わせは

 日本精密機械互作株式会社

本社営業所 〒666-0015 兵庫県川西市小花2丁目27-22
TEL. (072) 757-8750 (代)
FAX. (072) 759-8181

東京営業所 〒130-0014 東京都墨田区亀沢3丁目20番11号 関根ビル3階
TEL. (03) 3829-2662 (代)
FAX. (03) 3829-2446

Home-page(エル・ニホン) <http://www.L-nihon.co.jp>
Eメール post@L-nihon.co.jp