

塗料圧送タンク

●広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

沈殿性塗料に対応可能な手動式とエアモータ式自動かんはん機付きをラインアップしました。

水系塗料用の接続部はオールステンレス製です。

少量塗装に最適な2.0Lから余裕のある50Lまでの容量をラインアップしました。

ガンフック付ラウンドフォルムハンドル採用しました(30L、50L)。

18L塗料缶がそのまま入り、内タンクとして使用可能です(30L、50L)。



圧送タンク用内タンク

形 式	容 量 L
PC-10	10
PC-30	27
PC-50	45
PC-8S(ステンレス)	7
PC-30-S(ステンレス)	27
PC-50-S(ステンレス)	45

塗料圧送タンクの形式表示	
〈例〉PH-30SA	
PH	ナシ
30	タンク容量(L)
S	水系塗料用
A	エアモータ方式
かんはん	方式

形 式	容 量 L	かんはん 方 式	塗 料 出 口 接続口径×個数	空 気 入 口 接続口径×個数	最高使用圧力 MPa	概 略 寸 法 (外径×高さ) mm	内 タ ン ク	質 量 kg
P-2A	2.0	なし	G3/8×1 (G1/4×1)	G1/4×1	0.34	130×435	なし	1.25
PH-10	10	手動	G1/4×1	G1/4×1	0.69	310×643	付	20
PH-30A	30	手動	G3/8×1	G1/4×1	0.19	454×710	なし	27
PA-10B	10	自動	G1/4×1	G1/4×1	0.69	310×622	付	23
PA-30A	30	自動	G3/8×1	G1/4×1	0.19	454×710	なし	29
PA-50A	50	自動	G3/8×2	G1/4×1	0.19	454×945	なし	36
PH-30SA	30	手動	G3/8×1	G1/4×1	0.35	454×710	なし	27
PA-30SA	30	自動	G3/8×1	G1/4×1	0.35	454×710	なし	29
PA-50SA	50	自動	G3/8×2	G1/4×1	0.19	454×945	なし	36
P-8S	8	なし	G1/4×1	G1/4×1	0.49	314×530	付	12

●汎用30L-0.35MPa仕様も別途製作いたします。

液圧送タンク

醤油、調味料、食用油などの食液や薬液、溶剤等の加圧圧送に最適なステンレス製タンクです。

加圧時にはフタを開けることができない安全設計です。

軽量で運搬に便利で、液体の密閉タンクとしても利用できます。

いったん蓄圧すれば持ち運び自由で、どこでも液を圧送供給できます。

リリーフ/安全弁が標準装備されています。

フタの開閉がワンタッチで行えます。



形 式	フタ着脱方式	開口部内径 mm	最高使用圧力 MPa	容 量 L	塗 料 出 口 接続口径×個数	空 気 入 口 接続口径×個数	概略寸法 (外径×高さ) mm	本体質量 kg
P-10SC	ワンタッチレバーロック方式	81×97 楕円	0.49	10	G1/4×1	G1/4×1	228×499	3.0
P-18SC				18			228×679	3.8