

超硬丸スロアウエイ突切りバイト

No. 66693 8mm角バイト
φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。*1



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666939

超硬突切り丸チップ

No. 66692 φ3.175mm
丸スロアウエイバイトホルダーNo.66690に取り付けて使用する突切り超硬チップ。1ヶ入り。



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666922

超硬丸スロアウエイ中ぐりバイト

No. 66694 8mm角バイト
φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃にしたもの。ラフな穴あけなら、ドリルを使わずに端面から穴あけが行える他、微少加工に便利な中ぐりバイト。*1



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666946

超硬中ぐり丸チップ

No. 66695 φ3.175mm
丸スロアウエイバイトホルダーNo.66690に取り付けて使用する中ぐり超硬チップ。1ヶ入り。



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666953

超硬丸スロアウエイ外径削バイト

No. 66696 8mm角バイト
φ3.175mmの超硬丸棒を外径切削用の刃に加工したもの。負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。*1



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666960

超硬外形削り丸チップ

No. 66697 φ3.175mm
丸スロアウエイバイトホルダーNo.66690に取り付けて使用する外形削り超硬チップ。1ヶ入り。



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819666977



ダイスホルダー

No. 60378 φ6.5mmでつかめます。
旋盤を使って手で雄ネジを切削するための治具です。ドリルチャックで把握します。別途ダイス20径と25径が必要です。



C-3 C-7 C-9 JAN 4520819603781

小型工作機械用作業台 (組立式)

No. 60015
小型工作機械が丁度納まる大きさの作業台です。工具が収納出来る引き出しが備わっています。



本体外寸 W900 × D600 × H750mm
引出内寸 W474 × D358 × H113mm

C-3 C-7 C-9 M-1 M-9 JAN 4520819600155

スリーブコレットφ1.5mm

No. 51015 φ6.0mm軸用
φ6.0mm軸用コレットでφ1.5mm軸を把握するための径変換金具です。



M-1 MA C-7 C-9 M-9 JAN 4520819510157

突切りブレード用ホルダー

No. 66106
突切りブレードNo.66105を保持するためのホルダーです。8mm角バイトとして使用出来ます。*1



C-7 C-9 JAN 4520819661064

切削油

No. 66780 500ml
小型旋盤・小型フライス盤に精選した真鍮・銅・アルミ・鉄等に適した切削油。



M-1 MA C-3 C-7 C-9 M-9 JAN 4520819667806

センタードリル

No. 62599
長物の端面に回転センターなどで押し支えるためのセンター穴を加工するために用います。ドリル穴加工を行う時の下穴用にも最適です。



M-1 MA C-3 C-7 C-9 M-9 JAN 4520819625998

スリーブコレットφ2.0mm

No. 51020 φ6.0mm軸用
φ6.0mm軸用コレットでφ2.0mm軸を把握するための径変換金具です。



M-1 MA C-7 C-9 M-9 JAN 4520819510201

突切りブレード

No. 66105 全長70mm × 刃厚2.0mm
材料の切断や溝加工するためのハイス一体バイトです。突切りブレード用ホルダーに保持して使用します。



C-7 C-9 JAN 4520819661057

ショートドリル10本セット

No. 66290
一般的な鉄鋼ドリルに比べ全長が90mm未満の短いドリルです。φ1~10mm迄1mm間隔10本入りです。ハイス製



M-1 MA C-3 C-7 C-9 M-9 JAN 4520819662900

ハイスドリル21本セット

No. 60019
φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/11.0/12.0/13.0mmのハイス製ドリル。



C-9 M-9 JAN 4520819600193

スリーブコレットφ2.35mm

No. 51023 φ6.0mm軸用
φ6.0mm軸用コレットでφ2.35mm軸を把握するための径変換金具です。



M-1 MA C-7 C-9 M-9 JAN 4520819510232