

# AQDEXOH5D

## アクアドリル EX オイルホール 5D

AQUA Drill EX Oil-Hole 5D

- 安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。
- ドリル径の5倍までの高能率穴加工用です。

This drill provides reliable wet and MQL drilling.  
High performance up to 5x drill diameter.



LIST 9606


オーダ方法

商品記号

商品紹介

アクアドリル EX オイルホール

3頁



切削条件 Drilling Condition ▶▶A-218

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH5D0300	3.0	28	78	3	●	12,000
AQDEXOH5D0310	3.1	32	86	4	●	12,000
AQDEXOH5D0320	3.2	32	86	4	●	12,000
AQDEXOH5D0330	3.3	32	86	4	●	12,000
AQDEXOH5D0340	3.4	32	86	4	●	12,000
AQDEXOH5D0350	3.5	32	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0360	3.6	36	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0370	3.7	36	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0380	3.8	36	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0390	3.9	36	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0400	4.0	36	86	4	●	12,200
AQDEXOH5D0410	4.1	40	98	5	●	12,600
AQDEXOH5D0420	4.2	40	98	5	●	12,600
AQDEXOH5D0430	4.3	40	98	5	●	12,600
AQDEXOH5D0440	4.4	40	98	5	●	12,600
AQDEXOH5D0450	4.5	40	98	5	●	12,600
AQDEXOH5D0460	4.6	44	98	5	●	12,900
AQDEXOH5D0470	4.7	44	98	5	●	12,900
AQDEXOH5D0480	4.8	44	98	5	●	12,900
AQDEXOH5D0490	4.9	44	98	5	●	12,900
AQDEXOH5D0500	5.0	44	98	5	●	12,900
AQDEXOH5D0510	5.1	44	100	6	●	13,600
AQDEXOH5D0520	5.2	44	100	6	●	13,600
AQDEXOH5D0530	5.3	44	100	6	●	13,600
AQDEXOH5D0540	5.4	44	100	6	●	13,600
AQDEXOH5D0550	5.5	44	100	6	●	13,600
AQDEXOH5D0560	5.6	48	100	6	●	13,900
AQDEXOH5D0570	5.7	48	100	6	●	13,900
AQDEXOH5D0580	5.8	48	100	6	●	13,900
AQDEXOH5D0590	5.9	48	100	6	●	13,900
AQDEXOH5D0600	6.0	48	100	6	●	13,900
AQDEXOH5D0610	6.1	52	109	7	●	14,700
AQDEXOH5D0620	6.2	52	109	7	●	14,700
AQDEXOH5D0630	6.3	52	109	7	●	14,700
AQDEXOH5D0640	6.4	52	109	7	●	14,700
AQDEXOH5D0650	6.5	52	109	7	●	14,700
AQDEXOH5D0660	6.6	56	109	7	●	15,100
AQDEXOH5D0670	6.7	56	109	7	●	15,100
AQDEXOH5D0680	6.8	56	109	7	●	15,100
AQDEXOH5D0690	6.9	56	109	7	●	15,100
AQDEXOH5D0700	7.0	56	109	7	●	15,100
AQDEXOH5D0710	7.1	60	118	8	●	16,300
AQDEXOH5D0720	7.2	60	118	8	●	16,300
AQDEXOH5D0730	7.3	60	118	8	●	16,300
AQDEXOH5D0740	7.4	60	118	8	●	16,300
AQDEXOH5D0750	7.5	60	118	8	●	16,300
AQDEXOH5D0760	7.6	64	118	8	●	16,700
AQDEXOH5D0770	7.7	64	118	8	●	16,700
AQDEXOH5D0780	7.8	64	118	8	●	16,700
AQDEXOH5D0790	7.9	64	118	8	●	16,700
AQDEXOH5D0800	8.0	64	118	8	●	16,700
AQDEXOH5D0810	8.1	68	127	9	●	17,900
AQDEXOH5D0820	8.2	68	127	9	●	17,900
AQDEXOH5D0830	8.3	68	127	9	●	17,900
AQDEXOH5D0840	8.4	68	127	9	●	17,900
AQDEXOH5D0850	8.5	68	127	9	●	17,900
AQDEXOH5D0860	8.6	72	127	9	●	18,300
AQDEXOH5D0870	8.7	72	127	9	●	18,300
AQDEXOH5D0880	8.8	72	127	9	●	18,300
AQDEXOH5D0890	8.9	72	127	9	●	18,300

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH5D0900	9.0	72	127	9	●	18,300
AQDEXOH5D0910	9.1	76	136	10	●	19,500
AQDEXOH5D0920	9.2	76	136	10	●	19,500
AQDEXOH5D0930	9.3	76	136	10	●	19,500
AQDEXOH5D0940	9.4	76	136	10	●	19,500
AQDEXOH5D0950	9.5	76	136	10	●	19,500
AQDEXOH5D0960	9.6	80	136	10	●	19,800
AQDEXOH5D0970	9.7	80	136	10	●	19,800
AQDEXOH5D0980	9.8	80	136	10	●	19,800
AQDEXOH5D0990	9.9	80	136	10	●	19,800
AQDEXOH5D1000	10.0	80	136	10	●	19,800
AQDEXOH5D1010	10.1	84	149	11	●	21,100
AQDEXOH5D1020	10.2	84	149	11	●	21,100
AQDEXOH5D1030	10.3	84	149	11	●	21,100
AQDEXOH5D1040	10.4	84	149	11	●	21,100
AQDEXOH5D1050	10.5	84	149	11	●	21,100
AQDEXOH5D1060	10.6	88	149	11	●	21,600
AQDEXOH5D1070	10.7	88	149	11	●	21,600
AQDEXOH5D1080	10.8	88	149	11	●	21,600
AQDEXOH5D1090	10.9	88	149	11	●	21,600
AQDEXOH5D1100	11.0	88	149	11	●	21,600
AQDEXOH5D1110	11.1	92	158	12	●	22,900
AQDEXOH5D1120	11.2	92	158	12	●	22,900
AQDEXOH5D1130	11.3	92	158	12	●	22,900
AQDEXOH5D1140	11.4	92	158	12	●	22,900
AQDEXOH5D1150	11.5	92	158	12	●	22,900
AQDEXOH5D1160	11.6	96	158	12	●	23,400
AQDEXOH5D1170	11.7	96	158	12	●	23,400
AQDEXOH5D1180	11.8	96	158	12	●	23,400
AQDEXOH5D1190	11.9	96	158	12	●	23,400
AQDEXOH5D1200	12.0	96	158	12	●	23,400
AQDEXOH5D1210	12.1	100	167	13	●	24,600
AQDEXOH5D1220	12.2	100	167	13	●	24,600
AQDEXOH5D1230	12.3	100	167	13	●	24,600
AQDEXOH5D1240	12.4	100	167	13	●	24,600
AQDEXOH5D1250	12.5	100	167	13	●	24,600
AQDEXOH5D1260	12.6	104	167	13	●	25,100
AQDEXOH5D1270	12.7	104	167	13	●	25,100
AQDEXOH5D1280	12.8	104	167	13	●	25,100
AQDEXOH5D1290	12.9	104	167	13	●	25,100
AQDEXOH5D1300	13.0	104	167	13	●	25,100
AQDEXOH5D1310	13.1	108	176	14	●	26,400
AQDEXOH5D1320	13.2	108	176	14	●	26,400
AQDEXOH5D1330	13.3	108	176	14	●	26,400
AQDEXOH5D1340	13.4	108	176	14	●	26,400
AQDEXOH5D1350	13.5	108	176	14	●	26,400
AQDEXOH5D1360	13.6	112	176	14	●	26,800
AQDEXOH5D1370	13.7	112	176	14	●	26,800
AQDEXOH5D1380	13.8	112	176	14	●	26,800
AQDEXOH5D1390	13.9	112	176	14	●	26,800
AQDEXOH5D1400	14.0	112	176	14	●	26,800
AQDEXOH5D1410	14.1	116	185	15	●	28,200
AQDEXOH5D1420	14.2	116	185	15	●	28,200
AQDEXOH5D1430	14.3	116	185	15	●	28,200
AQDEXOH5D1440	14.4	116	185	15	●	28,200
AQDEXOH5D1450	14.5	116	185	15	●	28,200
AQDEXOH5D1460	14.6	120	185	15	●	28,600
AQDEXOH5D1470	14.7	120	185	15	●	28,600
AQDEXOH5D1480	14.8	120	185	15	●	28,600
AQDEXOH5D1490	14.9	120	185	15	●	28,600