

■ シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)【CTL-LZ】



	容量	内径	容器高	シール座高	板厚
型式	L	ØD	H	F	t
CTL-LZ-24	10	240	240	30	0.7
CTL-LZ-27	15	270	270	30	0.8
CTL-LZ-30	20	300	300	30	0.8
CTL-LZ-33	25	330	330	30	0.8
CTL-LZ-36	36	360	360	30	0.9
CTL-LZ-39	45	387	390	30	0.9
CTL-LZ-39H	50	387	480	30	0.9
CTL-LZ-43	65	430	450	50	1.0
CTL-LZ-43H	70	430	520	50	1.0
CTL-LZ-47	80	470	470	50	1.2
CTL-LZ-47H	100	470	600	50	1.2

長さの単位は(mm)

■ シール座付ステンレス吊り下げ式汎用容器【STB-LZ】



	容量	内径	容器高	シール座高	板厚
型式	L	ØD	H	F	t
STB-LZ-24	10	240	240	30	0.7
STB-LZ-27	15	270	270	30	0.8
STB-LZ-30	20	300	300	30	0.8
STB-LZ-33	25	330	330	30	0.8

長さの単位は(mm)

1品からのオーダーメイドも対応できます！

シール座の取り付け位置や仕様の変更、
容器の仕様変更やオーダーメイドでの製作
お気軽にご相談ください！

■ シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】



	容量	内径	容器高	シール座高	クリップ	板厚
型式	L	ØD	H	F	数	t
CTB-LZ-24	10	240	240	30	3	0.7
CTB-LZ-27	15	270	270	30	3	0.8
CTB-LZ-30	20	300	300	30	3	0.8
CTB-LZ-33	25	330	330	30	4	0.8

長さの単位は(mm)

仕様

容器本体・蓋…SUS304
 取っ手・ツル…SUS304
 キャッチクリップ…SUS304
 レバーバンド…SUS304
 パッキン…シリコンゴム
 (食品衛生法適合品)
 シール座板【LZ】…SUS304
 PFA約30μmコーティング

- 表面処理:内外面パフ研磨
- 使用条件:大気圧(加減圧不可)

