

繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイール、便利なワンタッチ式

# ワンタッチホイール



製品記号: OPW



内装  
(10枚入り)

### 特長

- ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
- 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
- ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
- NRS Pホイールの姉妹品です。

### 主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	孔径 (mm) ねじ径	砥粒	粒度					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)	
			40	60	80	100	120				150
100	M10	A	OPW10072A40	OPW10072A60	OPW10072A80	OPW10072A100	OPW10072A120	OPW10072A150	50枚(10枚×5)	72m/s (4,300m/min)	20 ポイント
		GZ	OPW10060GZ40	OPW10072GZ60	OPW10072GZ80						

外径 (mm)	孔径 (mm) ねじ径	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			180	240	320	400			
100	M10	A	OPW10072A180	OPW10072A240	OPW10072A320	OPW10072A400	50枚(10枚×5)	72m/s(4,300m/min)	20ポイント

…標準品    …おおよび上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

- GZ40…60枚羽根    ●GZ60・80、A40~400…72枚羽根
- A…一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)    GZ…一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

仕上研磨用砥石  
ワンタッチPホイールNRS OPDホイール

繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイール

# NRS Pホイール



製品記号: NPW



内装  
(10枚入り)

### 特長

- ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
- 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
- ワンタッチPホイールの姉妹品です。

### 主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度					梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)	
			40	60	80	100	120				150
100	16	A	NPW1007216A40	NPW1007216A60	NPW1007216A80	NPW1007216A100	NPW1007216A120	NPW1007216A150	50枚(10枚×5)	72m/s (4,300m/min)	20 ポイント
		GZ	NPW1006016GZ40	NPW1007216GZ60	NPW1007216GZ80						

外径 (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
			180	240	320	400			
100	16	A	NPW1007216A180	NPW1007216A240	NPW1007216A320	NPW1007216A400	50枚(10枚×5)	72m/s(4,300m/min)	20ポイント

…標準品    …標準品    …納期がかかる場合があります。    …おおよび上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

- GZ40…60枚羽根    ●GZ60・80、A40~400…72枚羽根
- A…一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)    GZ…一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)