

RD43 フィルターカセット



盤内の自然換気に！

- フィルタは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

主な付属品
●取付ねじ



RD43-51AB

RD43-52AB

RD43-53AB

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 J22-90B

※1
屋内用 **IP4X**

納期 区分	ライトベージュ色	クリーム色	標準価格 円	寸 法 mm			材 質	塗装色	換気面積 cm ²	摘 要
	品 名 記 号	品 名 記 号		ヨ コ	タ テ	フカサ				
◎	RD43-41AB	RD43-41AC	3,750	145	145	11	鉄 t1.6	ライトベージュ	24	
◎	RD43-42AB	RD43-42AC	6,550	230					48	
◎	RD43-43AB	RD43-43AC	8,300	315					73	
◎	RD43-51AB	RD43-51AC	3,900	155	155	11			35	
◎	RD43-52AB	RD43-52AC	8,150	250					70	
◎	RD43-53AB	RD43-53AC	10,000	345					105	
◎	RD43-81AB	RD43-81AC	4,050	180	180	11			53	
◎	RD43-82AB	RD43-82AC	10,000	305					106	
◎	RD43-83B	RD43-83C	12,500	430					159	
◎	RD43-91AB	RD43-91AC	7,650	210	230	11			87	
◎	RD43-92B	RD43-92C	11,000	365					173	
◎	RD43-93B	RD43-93C	14,000	520					260	

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

- 交換用フィルタにつきましては656頁をご参照ください。
- 取付寸法図など詳細は納入仕様書をご参照ください。(ホームページからダウンロード可能です。)
- 機種選定方法は熱関連機器選定ガイドをご利用ください。(ホームページからご利用可能です。)

ご注意 換気面積は、フィルタを考慮していません。

RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)



音の静かな低騒音タイプ！

- フィルタは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)



RD44-811LR

RD44-812LR

RD44-813LR

主な付属品
●プラグコード(2m)
●取付ねじ

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 J22-90B

※2
屋内用 **IP4X**

使用温度: -10~+60℃ 定格周波数: 50/60Hz

納期 区分	ライトベージュ色	クリーム色	標準価格 円	定格 電圧 V(単相)	寸 法 mm			最大風量 m ³ /min	最大 静圧 Pa	定格 消費電力 W	騒音 dB(A)	入力 端子	取付ファン
	品 名 記 号	品 名 記 号			ヨ コ	タ テ	フカサ						
○	RD44-811LR	③ RD44-811LRC	10,000	AC100	180	180	67	0.60/0.56	22/17	8.0/7.5	約 37/36	2 端子	PF-121L (1コ用)
○	RD44-821LR	③ RD44-821LRC	10,000	AC200									PF-121L-2(1コ用)
○	RD44-812LR	③ RD44-812LRC	20,500	AC100				1.2/1.2	22/17	16/15	約 39/38		PF-121L (2コ用)
○	RD44-822LR	③ RD44-822LRC	20,500	AC200	430	180	67						PF-121L-2(2コ用)
○	RD44-813LR	③ RD44-813LRC	27,500	AC100				1.9/1.9	23/20	24/22.5	約 41/40		PF-121L (3コ用)
○	RD44-823LR	③ RD44-823LRC	27,500	AC200									PF-121L-2(3コ用)

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※2. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

- 上記商品は2015年7月より仕様変更(ファンパネルの塗装色および表面処理)をさせていただきますのでご了承ください。
- 交換用フィルタにつきましては656頁をご参照ください。
- 取付寸法図など詳細は納入仕様書をご参照ください。(ホームページからダウンロード可能です。)
- 機種選定方法は熱関連機器選定ガイドをご利用ください。(ホームページからご利用可能です。)

ご注意 1. 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

2. 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

■AC115V、AC230Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合わせください。

■CE対応、UL規格品などのファンを使用した対応品も承りますので詳細はお問合わせください。
製品としての国際規格対応品ではありませんのでご注意ください。