

注意 16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。樹脂管の適用表(P39)をご覧ください、適用する製品でご使用下さい。

WPJ3型 ソケット 材質：PPS



日本水道協会認証登録品 G-671

| 適用 | 品番 | 樹脂管呼び径 | 適合保温材 | L | 箱入数 | | 価格(円) |
|-----|------------|--------|---------|----|-----|----|-------|
| | | | | | 大箱 | 小箱 | |
| 共用 | WPJ3-10-S | 10A | WJ3H-13 | 72 | 80 | 20 | 1,600 |
| | WPJ3-13-S | 13A | WJ3H-16 | 72 | 80 | 20 | 1,600 |
| PEX | WPJ3A-16-S | 16A | WJ3H-20 | 77 | 40 | 10 | 2,300 |
| | WPJ3A-20-S | 20A | WJ3H-25 | 92 | 20 | 5 | 3,500 |
| PB | WPJ3C-16-S | 16A | WJ3H-20 | 77 | 40 | 10 | 2,300 |
| | WPJ3C-20-S | 20A | WJ3H-25 | 92 | 20 | 5 | 3,500 |

| 適用 | 品番 | 樹脂管呼び径 | 適合保温材 | L | 箱入数 | | 価格(円) | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|------|----|-------|-------|
| | | | | | 大箱 | 小箱 | | |
| PEX | WPJ3A-1613-S | 16A 13A | WJ3H-20 | 74.5 | 40 | 10 | 2,300 | |
| | WPJ3A-2013-S | 20A | 13A | WJ3H-25 | 82 | 20 | 5 | 3,500 |
| | WPJ3A-2016-S | | 16A | WJ3H-25 | 84.5 | 20 | 5 | 3,500 |
| PB | WPJ3C-1613-S | 16A 13A | WJ3H-20 | 74.5 | 40 | 10 | 2,300 | |
| | WPJ3C-2013-S | 20A | 13A | WJ3H-25 | 82 | 20 | 5 | 3,500 |
| | WPJ3C-2016-S | | 16A | WJ3H-25 | 84.5 | 20 | 5 | 3,500 |

WPJSF3型 ソケット・保温材付 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPソケットに5mm保温材が融着されています。



特長
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。保温材同士は融着されていますので、結束バンド等で固定する必要がありません。

| 適用 | 品番 | 樹脂管呼び径 | L | 箱入数 | | 価格(円) |
|-----|--------------|--------|----|-----|----|-------|
| | | | | 大箱 | 小箱 | |
| 共用 | WPJSF3-10-S | 10A | 72 | 20 | 1 | 1,910 |
| | WPJSF3-13-S | 13A | 72 | 20 | 1 | 1,970 |
| PEX | WPJSF3A-16-S | 16A | 77 | 20 | 1 | 2,790 |
| | WPJSF3A-20-S | 20A | 92 | 10 | 1 | 4,130 |
| PB | WPJSF3C-16-S | 16A | 77 | 20 | 1 | 2,790 |
| | WPJSF3C-20-S | 20A | 92 | 10 | 1 | 4,130 |

| 適用 | 品番 | 樹脂管呼び径 | L | 箱入数 | | 価格(円) | |
|-----|----------------|---------|------|------|----|-------|-------|
| | | | | 大箱 | 小箱 | | |
| PEX | WPJSF3A-1613-S | 16A 13A | 74.5 | 20 | 1 | 2,790 | |
| | WPJSF3A-2013-S | 20A | 13A | 82 | 10 | 1 | 4,130 |
| | WPJSF3A-2016-S | | 16A | 84.5 | 10 | 1 | 4,130 |
| PB | WPJSF3C-1613-S | 16A 13A | 74.5 | 20 | 1 | 2,790 | |
| | WPJSF3C-2013-S | 20A | 13A | 82 | 10 | 1 | 4,130 |
| | WPJSF3C-2016-S | | 16A | 84.5 | 10 | 1 | 4,130 |

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

WPJS3型 ソケット・保温材セット 継手材質：PPS

ダブルロックジョイントPソケットと10mm保温材がセットになっています。



| 適用 | 品番 | 樹脂管呼び径 | L1 | L2 | 箱入数 | | 価格(円) | |
|-----|-------------|--------|-----|------|-----|----|-------|-------|
| | | | | | 大箱 | 小箱 | | |
| 共用 | WPJS3-10-S | 10A | 72 | 128 | 20 | 1 | 1,910 | |
| | WPJS3-13-S | 13A | 72 | 136 | 20 | 1 | 1,970 | |
| PEX | WPJS3A-16-S | 16A | 77 | 150 | 20 | 1 | 2,790 | |
| | WPJS3A-20-S | 20A | 92 | 160 | 10 | 1 | 4,130 | |
| PB | WPJS3C-16-S | 16A | 77 | 150 | 20 | 1 | 2,790 | |
| | WPJS3C-20-S | 20A | 13A | 82 | 160 | 10 | 1 | 4,130 |
| | | | 16A | 84.5 | 160 | 10 | 1 | 4,130 |

ソケットは日本水道協会認証登録品(G-671)です。

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧ください。