

M5型

Rねじ×ホースニップル



黄銅 埋設 CAD

品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
M5-0606	1/8×6	R1/8ねじ	φ6	58	29	6	100	10	1,390
M5-0607	1/8×7	R1/8ねじ	φ7	58	29	6	100	10	1,390
M5-0806	1/4×6	R1/4ねじ	φ6	60	29	6	100	10	1,390
M5-0807	1/4×7	R1/4ねじ	φ7	60	29	6	100	10	1,390
M5-0808	1/4×8	R1/4ねじ	φ8	62	29	6	100	10	1,390
M5-0809	1/4×9	R1/4ねじ	φ9	62	29	6	100	10	1,390
M5-1009	3/8×9	R3/8ねじ	φ9	62	29	6	100	10	1,390
M5-1010	3/8×10.5	R3/8ねじ	φ10.5	62	29	6	100	10	1,390

M6型

Rねじ×ホースジョイント



黄銅 埋設 CAD

品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
M6-0606	1/8×6	R1/8ねじ	φ6	76.5	29	6	100	10	1,600
M6-0808	1/4×8	R1/4ねじ	φ8	80.5	29	6	100	10	1,600
M6-0809	1/4×9	R1/4ねじ	φ9	80.5	29	6	100	10	1,600
M6-1010	3/8×10.5	R3/8ねじ	φ10.5	86.5	29	6	100	10	1,660

M7型

Rねじ×エアプラグ



黄銅 埋設 CAD

品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
M7-06	1/8	R1/8ねじ	エアプラグ	70	29	6	100	10	1,790
M7-08	1/4	R1/4ねじ	エアプラグ	72	29	6	100	10	1,790
M7-10	3/8	R3/8ねじ	エアプラグ	72	29	6	100	10	1,790

M8型

Rねじ×リングジョイント



黄銅 埋設 CAD

品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
M8-0606	1/8×6	R1/8ねじ	φ6	55.5	29	6	100	10	1,570
M8-0806	1/4×6	R1/4ねじ	φ6	57.5	29	6	100	10	1,570
M8-0808	1/4×8	R1/4ねじ	φ8	58.5	29	6	100	10	1,570
M8-1008	3/8×8	R3/8ねじ	φ8	58.5	29	6	100	10	1,570
M8-1010	3/8×10	R3/8ねじ	φ10	64	29	6	100	10	1,570
M8-1308	1/2×8	R1/2ねじ	φ8	62.5	30.5	7.5	100	10	1,870

注：ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

M11型

リングジョイント×リングジョイント



黄銅 埋設 CAD

品番	呼び径	A	B	L	H	φd	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
M11-08	8×8	φ8	φ8	68	29	6	100	10	1,840
M11-10	10×10	φ10	φ10	75	29	6	100	10	1,840

注：ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

早見表

ROHS指令

F型 F型 F型 S型

逆止弁付
ボールバルブ

4

ボールバルブバルブ

A型 A型 A型 S型

フリット
ボールバルブ型

各種バルブ

ミチナバルブ

ステンレス製
ボールバルブバルブ

ねじボール
栓

参考資料

電動
ボールバルブ