

# EE-SX77/87

## 使いやすさをそのままに継承した 小型・薄型タイプ

- 小さくて薄型、密着取りつけも可能
- 両面から見える表示灯
- 電源電圧DC5~24Vと広範囲



4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

### ブリワイヤタイプ

赤外光

形状	検出方式	コード長	検出距離		動作モード	表示灯モード	形式			
							NPN出力*	標準価格(¥)	PNP出力	標準価格(¥)
標準型 	透過形(溝型)	2m		5mm(溝幅)	しゃ光時ON	入光時点灯	○形EE-SX770 2M	1,050	形EE-SX770P 2M	1,200
しゃ光時点灯						○形EE-SX770A 2M	形EE-SX770R 2M			
入光時ON					入光時点灯	○形EE-SX870 2M	形EE-SX870P 2M			
					しゃ光時点灯	○形EE-SX870A 2M	形EE-SX870R 2M			
しゃ光時ON					入光時点灯	○形EE-SX771 2M	形EE-SX771P 2M			
					しゃ光時点灯	○形EE-SX771A 2M	形EE-SX771R 2M			
入光時ON					入光時点灯	○形EE-SX871 2M	形EE-SX871P 2M			
					しゃ光時点灯	○形EE-SX871A 2M	形EE-SX871R 2M			
しゃ光時ON					入光時点灯	○形EE-SX772 2M	形EE-SX772P 2M			
					しゃ光時点灯	○形EE-SX772A 2M	形EE-SX772R 2M			
入光時ON					入光時点灯	○形EE-SX872 2M	形EE-SX872P 2M			
					しゃ光時点灯	○形EE-SX872A 2M	形EE-SX872R 2M			

\* NPN出力タイプにはe-CON中継タイプを用意しております。形式の末尾に-ECONとコード長(0.3m、2mをご用意)を指定してください。  
(例：形EE-SX770-ECON 0.3M)