

















呼び圧力 10K

SCS13(SUS304)

検査圧力(漏れ)0.6MPa(空圧)

SCS14(SUS316)

単位:mm

品名	L 90° エルボ		T チーズ		X クロス		45L 45° エルボ	
形								
状								
呼び径(mm)	A1		A1		A2		A3	
1/8	17		17		17		16	
1/4	19		19		19		17	
3/8	23		23		23		19	
1/2	27		27		27		21	
3/4	32		32		32		25	
1	38		38		38		29	
1 1/4	46		46		46		34	
1 1/2	48		48		48		37	
2	57		57		57		42	
2 1/2	69		69		69		49	
3	78		78		78		52	
4	96		96		96		64	
品名	SL ストリートエルボ		U ユニオン		P 四角プラグ		C キャップ	
形								
状								
呼び径(mm)	A4	A5	L1	S1	H1	B	H2	D1
1/8	17	26	30.5	26	16	7	12.5	14
1/4	19	30	34	30	17	9	16	18
3/8	23	35	38.5	35	18	12	17	22
1/2	27	40	41.5	40	22	14	21	26
3/4	32	47	48.5	47	27	17	23	34
1	38	54	54	57	32	19	27	41
1 1/4	45	62	56	66	33	23	30	51
1 1/2	48	68	60.5	75	34	26	30	57.5
2	57	79	67	90	40	32	35	70
2 1/2	69	85	77	109	46	41	42	88.5
3	78	98	85	125	49	46	44	102
4	—	—	111.5	157	59	58	52	130

1. ユニオン用ガスケットはテフロン製も用意しております。(部品のみ)

2. ユニオンは、SCS14(316)の場合もナットはSCS13(304)です。

使用温度は-20℃~130℃です。

3. ユニオン用ガスケットはノンアスベスト(P-#5650)です。(2005年6月1日より実施)

4. □内は引用品です。

5. S1は、二面幅です。(3/8~1/2は六角、3/4は八角、1/2~3/4は十角、4号は八角ナット)

6. Bは、四角部の二面幅です。

7. キャップのSUS316 1/8"サイズは、製作していません。