



表84 : LFDTB-MF, MLFDTB-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

型番		主要寸法														基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)
標準型	防錆型	d	D	D _{th10}	L	ℓ	Df	T	t	S	A	B	C	C ₀	M			
LFDTB16MF	MLFDTB16MF	16 ⁰ _{-0.009}	28 ⁰ _{-0.021}	28	79	11	48	34	6	M4	31	22	1248	1300	11.3			
LFDTB20MF	MLFDTB20MF	20	32	32	91	13	54	38	8	M5	36	24	2083	2020	23.8			
LFDTB25MF	MLFDTB25MF	25 ⁰ _{-0.010}	40 ⁰ _{-0.025}	40	123	13	62	46	8	M5	40	32	3517	3570	51.4			
LFDTB30MF	MLFDTB30MF	30	45	45	133	15	74	51	10	M6	49	35	5273	5010	85.6			

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LFDTB20MF -CG -4-M5×20**

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。