

MC9-FCロッド


MC9-SCロッド

MC9-SUSロッド

D (mm)	d (mm)	L (mm)	MC901肉厚(mm)	質量 (kg/本)
40	20	105	10.0	0.4
50	25	105	12.5	0.7
55	30	105	12.5	0.9
65	40	105	12.5	1.4
80	45	105	17.5	1.9
90	50	105	20.0	2.3
100	55	105	22.5	2.8
110	60	105	25.0	3.4
120	70	105	25.0	4.4
130	80	105	25.0	5.5
150	90	105	30.0	7.0
180	110	105	35.0	10.4
200	120	105	40.0	12.5

MC9-FCロッド

D (mm)	d (mm)	L (mm)	MC901肉厚(mm)	質量 (kg/本)
55	30	200	12.5	1.4
65	40	200	12.5	2.3
80	45	200	17.5	3.1
90	50	200	20.0	3.8
100	55	200	22.5	4.7



*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色(太字) 数値で表示は在庫品です。 青色(細字) 数値で表示は受注生産品です。