

ミニ卓上グラインダ

各種金属の研削、研磨及びビツヤ出しに

●机の上でも手軽に使える小型、軽量タイプ

■サイズ：幅165×奥行109
×高さ128mm

乾式



4 960673 639029

TG-30 11,300円(税別)
(625000A)
砥石径75mm

別販売品 ミニ卓上グラインダ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

ミニフレキシブルシャフト

用途：小さな細工加工に、
穴あけ、みがき、バリ取り他
セット内容：コレットチャック
(1.0・2.4・3.0mm)
L型レンチ・
片ロスパナ
全長900mm



品番	コードNo.	価格(円)
M-1021	461021	3,000

砥石 (外径75×厚さ13×内径12.7mm)

粒度(μ)	品番	コードNo.	価格(円)
A36	M-1022	6682027	1,000
A80	M-1029	3680017	940
GC120	M-1024	6682037	1,340

フェルトパフ (外径75×取付厚10 ×内径12.7×幅15mm)

各種金属、家具、塗装面の
ツヤ出しに

品番	コードNo.	価格(円)
M-1014	3680027	600

ツヤ出しワックス

品番	コードNo.	価格(円)	用途
白 (G-0)	CK20501	660	貴金属の 仕上げ磨き用
赤 (R-36)	CK20502	770	貴金属の光沢 仕上げ磨き用
青 (G-800)	CK20503	880	鉄・ステンレスの 仕上げ磨き用
ダンジ (D-428)	CK20504	660	樹脂・塗装面の 中磨き用

商品名	モデル	砥石寸法(mm)			フェルトパフ			周波数 (Hz)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	定格使用時間 (分)	質量 (kg)	コード (m)	幅 (mm)	付属品
		外径	厚さ	内径	外径	取付厚さ	内径									
ミニ卓上グラインダ	TG-30	75	13	12.7	75	10	12.7	50	3,000	単相 100	50	15	1.9	1.8	165	フェルトパフ・砥石(#80)・ 両ロスパナ(10mm×8mm)×2
								60	3,600							

サンダ

サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション

- 小型・軽量・
片手で楽々操作
- ペーパー着脱が
簡単なマイクロ
スティックパッド
(クランプ式も
使用可能)
- 別売の集じん
カバで強制
集じんも可能



〈マイクロスティック〉

4 960673 636462

S-550M 13,900円(税別)
(636832A) 608RM
ミニサンダ ペーパー寸法75×140mm(クランプ式)
75×107mm(マジック式)



手のひらサイズで
抜群の操作性

Mini サンダ

- ペーパー着脱が
簡単なマイクロ
スティックパッド
(クランプ式も
使用可能)
- 操作性の良い
低重心ボディ
- 小型・軽量・
片手で楽々操作
- クリーンな作業の
集じん機能付



〈マイクロスティック〉

4 960673 635694

S-555M 13,900円(税別)
(629001A) 608CV
ミニサンダ ペーパー寸法75×140mm(クランプ式)
75×107mm(マジック式)

- ペーパー
着脱が
簡単なマイクロ
スティックパッド
(クランプ式も
使用可能)



〈マイクロスティック〉

4 960673 635588

S-801M 14,000円(税別)
(635941A) 607CK
高速サンダ ペーパー寸法93×228mm(クランプ式)
94×186mm(マジック式、ステキット式)

- 握りやすく
操作の楽な
ハンドル形状



〈ステキットペーパー方式〉

4 960673 635427

S-801S 15,000円(税別)
(635942A) 607CK
高速サンダ ペーパー寸法93×228mm(クランプ式)
93×185mm(ステキット式)

- ペーパー
着脱が
簡単なマイクロ
スティックパッド
(クランプ式も
使用可能)
- クリーンな
作業の
集じん
機能付



〈マイクロスティック〉

4 960673 634987

NS-350M 12,900円(税別)
(636210A) 608RM
集じんサンダ ペーパー寸法93×228mm(クランプ式)
94×186mm(マジック式)

商品名	モデル	パット寸法 (mm)	ペーパー寸法 (mm)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	長さ (mm)	付属品
ミニサンダ	S-550M	75×105	クランプ式 75×140	12,000	単相 100	1.8	170	0.92	2.5	124	木工用ペーパー(#100)・ 木工用ペーパーマジック式(#100)各1枚
	マジック式 75×107										
	S-555M	75×105	クランプ式 75×140	12,000	単相 100	1.1	100	0.76	2	130	木工用ペーパーマジック式(#100)・集じんノズル
	マジック式 75×107										
高速サンダ	S-801M	93×185	クランプ式 93×228	10,000	単相 100	2.2	190	1.3	2.5	216	木工用ペーパー(#100)・ 木工用ペーパーマジック式(#100)各1枚
	マジック式 ステキット式 94×186										
	S-801S	93×185	クランプ式 93×228	10,000	単相 100	2.2	190	1.3	2.5	216	木工用ペーパー(#100)・ 木工用ペーパーマジック式(#100)各1枚
	ステキット式 93×185										
集じんサンダ	NS-350M	93×185	クランプ式 93×228	11,000	単相 100	2.3	200	1.4	2	256	木工用ペーパー(#100)・木工用ペーパーマジック式 (穴付#100)各1枚・穴あけパンチ・集じん袋
			マジック式 94×186								

別販売品はP26~27を参照下さい。 集じん機との接続方法はP56~P57を参照下さい。

1 締穴
あけ
2 研削
磨削
3 かくはん
4 切断
5 切削
6 木工機
7 送風
8 ウィンチ
9 エアツール
10 溶接
11 切断
12 ガーテン
13 給排水
14 焼墨接
却出着
15 ティッシュ
スクリーン
砥石
2 エン
トリ
リー
モ
デル
25