

スコッチ・ブライト™ 工業用パッド

電解モーター
20
Point

ヘアラインパッド



特長

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れます。さび取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。

用途

●ヘアライン仕上げ

ハイパッド



特長

抜群の研磨力(#150)があり、しかも、強力な繊維で長寿命を誇ります。目づまりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス・アルミなどの粗目の仕上げに適しています。

用途

●粗目仕上げ ●塗装はがし

7440



特長

研磨力があり、酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。

用途

●ヘアライン仕上げ ●酸化被膜剥離

7446



特長

No.7447と同じ程度の仕上げですが、シャープな切れ味が、特に木工塗装でのケバ取りなど効果を発揮します。

用途

●木工塗装 ●下地処理

パッドホルダー #961



特長

持ちやすい取手つきで、作業性がグンとアップします。



Appli.

ヘアライン仕上げ

7447



特長

標準的なタイプで、幅広い用途に使われている万能型の製品です。銅板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

用途

●サビ取り ●すり傷ぼかし (万能型)

8447



特長

繊維が太く、強靱、かつ、耐久性があります。鑄造品のさび取り、汚れ取り、および頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。

用途

●付着物除去(さび取り、汚れ取り)

8448



特長

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げ面が得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。

用途

●細仕上げ ●非鉄金属のクリーニング

7448



特長

パッドの中では最も細かく仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス・アルミ銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。

用途

●極細仕上げ(#800番相当)

製品名	砥粒の種類*	グレード	仕上がり相当	色	サイズ(mm)	発注品番	出荷単位	価格
ヘアラインパッド	A	粗目	#60	栗色	150×230	H/L/PAD	60枚(中箱10枚)	¥441/枚
ハイパッド	A	C	#150	黒		H/PAD	60枚(中箱5枚)	¥987/枚
7440	A	CP-M	#180	茶		7440 S/B	60枚(中箱10枚)	¥588/枚
7446	S	VF	#320	灰		7446 S/B	60枚(中箱10枚)	¥441/枚
7447	A	VF	#320	赤茶		7447 S/B	120枚(中箱20枚)	¥325/枚
8447	A	F	#280	赤茶		8447 S/B	120枚(中箱20枚)	¥325/枚
8448	S	SF	#400	緑		8448 S/B	120枚(中箱20枚)	¥325/枚
7448	S	UF	#800	灰		7448 S/B	120枚(中箱20枚)	¥325/枚
パッドホルダー #961	—	—	—	グレー	82×118	961 ASD	10個(中箱1個)	¥1,365/個

*砥粒の種類 A:酸化アルミニウム S:シリコンカーバイド

ちょっと違ったこんな形もあります。



■シート

パッドと同じ素材ですが、サイズが一回り大きく、#3000までの細かい番手や無砥粒の製品など幅広く取り揃えています。
サイズ: 228mm×280mm 出荷単位: 100枚/1ケース

■ロール

自由に切って使えます。
サイズ: 100mm~910mm 長さ: 10M 出荷単位: 幅のサイズにより変わります。

■ディスク

素材はパッド、シート、ロールと同じです。
センターホールを打抜き、シャフトにはめ込み回転させて端部を使う方法と、専用機等を用い平面を使う方法があります。
サイズ: 外径100mm~910mm(その他のサイズについてはお問い合わせください) 出荷単位: 外径のサイズにより変わります。