

ペンタイプ温湿度計

温度 湿球温度 湿度 露点 校正対応

No.8070-20 価格 ¥12,000 (税抜き)
PC-5120

MAX	MIN	HOLD	レコード	オート/ワ-ワ
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

【特長】

- コンパクトなポケットサイズ
- センサを埃などから保護できる、回転式保護キャップ付
- 露点、湿球温度を演算表示

【仕様】

測定範囲	温度：-10.0～50.0℃ 湿度：5.0～95.0%rh ※露点、湿球温度は上記測定範囲内での演算表示
測定精度	温度：±1.0℃ 湿度：±5.0%rh(at 23℃)
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量型湿度センサ
電源	コイン形リチウム電池 CR2032 1 個
材質	ABS 樹脂
寸法・質量	約(W)167×(H)33×(D)15mm 約 49g(電池含む)



裏面にクリップが付いています。

ペンタイプ温湿度計

温度 湿度 校正対応

No.8070-10 価格 ¥11,000 (税抜き)
PC-5110

MAX	MIN	HOLD	レコード	オート/ワ-ワ
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

【特長】

- コンパクトなポケットサイズ
- センサを埃などから保護できる、回転式保護キャップ付

【仕様】

測定範囲	温度：-10.0～50.0℃ 湿度：5.0～95.0%rh
測定精度	温度：±1.0℃ 湿度：±5.0%rh(at 23℃)
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量型湿度センサ
電源	コイン形リチウム電池 CR2032 1 個
材質	ABS 樹脂
寸法・質量	約(W)167×(H)33×(D)15mm 約 49g(電池含む)



裏面にクリップが付いています。

デジタル温湿度計 ルームナビ

温度 湿度 校正対応

No.1069-00 価格 ¥4,500 (税抜き)
PC-7700Ⅱ

MAX	MIN	HOLD	レコード	オート/ワ-ワ
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

【特長】

- 温度湿度を把握しやすいバーグラフ表示付
- 最高最低温度・湿度を常時表示

【仕様】

測定範囲	温度：-10～50℃ 湿度：20～95%rh
測定精度	温度：±1℃(at 10～40℃) ±2℃(左記以外) 湿度：±5%rh(at 15～35℃、40～70%rh) ±7%rh(上記以外)
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型センサ
電源	単4形電池 1本
材質	ABS 樹脂、アクリル樹脂
寸法・質量	約(W)150×(H)85×(D)17mm 約 135g(電池含む)
入 り 数	10×4 カートン入



温度 0～50℃、湿度 0～100%rh の LCD バーグラフ目盛り搭載