

## ブロック切断用

## ブロック名人

■使用用途：ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断



切れ味を重視したセグメントタイプ

ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ  
切れ味を重視したブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用  
驚異の長寿命!!

## SE-B

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
SE-B4	105 <sup>mm</sup>	1.7 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	2,800 円
SE-B5	125	1.8	6.0	20.0	20	3,600

※2011年5月以降の改定価格

## ブロック職人

■使用用途：ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断



切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ  
仕上がりきれいなブロック・モルタル・赤レンガ、コンクリート用  
驚異の長寿命!!

## RZ-B

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
RZ-B4	105 <sup>mm</sup>	2.0 <sup>mm</sup>	6.0 <sup>mm</sup>	20.0 <sup>mm</sup>	15 <sup>mm</sup>	2,800 円
RZ-B5	125	2.0	6.0	22.0	20	3,600

※2011年5月以降の改定価格

## ダイヤモンドカッターの切り込み深さ

外径		最大切り込み深さ (mm) *新品時	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )		主な機械
型	mm				
4	105	25	14,500		ディスクグラインダ カッタ
5	125	35	12,200		
6	150	50	10,100		丸のこ〔カッタ〕
7	180	60	8,400		
8	203	70	7,500		
9	230	70	6,600		エンジンカッター 電動カッター
10	250	95	7,600	5,900	
12	305	100	6,300	4,900	
14	355	125	5,300	4,300	
			エンジンカッター	電動カッター	

\*上記内容は目安であり、被削材や作業条件(機械など)により切り込み深さは変わります。

会社案内

適応材料表  
形名索引切断  
〔ポータブル〕切断  
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード  
一覧表