

鑄鉄管切断用

鑄鉄専用のハイスピード切断!

FS2000

■使用用途：鑄鉄管、排水用鑄鉄管、ダクタイル鑄鉄管、
粉体塗装ダクタイル鑄鉄管の切断



切れ味を重視した
セグメントタイプ

鑄鉄専用開発した溶融金属法による
ダイヤモンド刃先でハイスピード切断。

FS

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	付属リング	希望小売価格
FS-12	305 ^{mm}	3.4 ^{mm}	2.0 ^{mm}	30.5 ^{mm}	20/22/25.4 ^{mm}	98,000 ^円
FS-14	355	3.4	2.0	30.5	20/22/25.4	120,000

●鉄筋コンクリート管、アルミ管などの非鉄金属管、
一般鋼管および高合金鑄鉄品等の切断には絶対に
使用しないでください。

コンクリート・アスファルト切断用 (湿式用)

ジャパン玄人^{プロ} DX 湿式

■使用用途：舗装道路の切断
SR-A / アスファルト用
SR-AC / コンクリート・アスファルト切断兼用
SR-C / コンクリート用



切れ味を重視した
セグメントタイプ

道路カッター専用ブレード

SR

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	希望小売価格
SR-A 10	272 ^{mm}	2.5 ^{mm}	7.0 ^{mm}	27.0 ^{mm}	37,200 ^円
SR-A 12	322	3.0	7.0	27.0	37,200
SR-A 14	372	3.2	7.0	27.0	51,500
SR-A 16	422	3.2	7.0	27.0	60,000
SR-A 18	472	3.2	7.0	27.0	71,500
SR-AC 10	272	2.5	7.0	27.0	37,200
SR-AC 12	322	3.0	7.0	27.0	37,200
SR-AC 14	372	3.2	7.0	27.0	51,500
SR-AC 16	422	3.2	7.0	27.0	60,000
SR-AC 18	472	3.2	7.0	27.0	71,500
SR-C 10	272	2.5	7.0	27.0	37,200
SR-C 12	322	3.0	7.0	27.0	37,200
SR-C 14	372	3.2	7.0	27.0	51,500
SR-C 16	422	3.2	7.0	27.0	60,000
SR-C 18	472	3.2	7.0	27.0	71,500

ジャパン玄人^{プロ} 湿式

■使用用途：舗装道路の切断



切れ味を重視した
セグメントタイプ

道路カッター専用ブレード レーザータイプ

LSR (アスファルト・コンクリート兼用)

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)	希望小売価格
LSR-AC 10	250 ^{mm}	3.0 ^{mm}	7.0 ^{mm}	27.0 ^{mm}	32,700 ^円
LSR-AC 12	305	3.0	7.0	27.0	32,700
LSR-AC 14	355	3.0	7.0	27.0	49,000
LSR-AC 16	400	3.5	7.0	27.0	53,400

会社案内

適応材料表
形名索引

切断
〔ポータブル〕

切断
〔中口径〕

研削

補修加工

穿孔

研磨

集じん工具

取扱説明

JANコード
一覧表



エンジン
カッター



道路
カッター