

ブレード:Eシリーズ(標準サイズ φ3.2mm)

用途



品番

※ブレードの写真は原寸です。

ブレード材質

ワークの材質

鉄	アルミ	銅	真鍮	鋳鉄	ステンレス	焼入鋼	プラスチック	超硬・ガラス
---	-----	---	----	----	-------	-----	--------	--------

E100PL

替刃型番: 151-00022(1パック=10本入)
 ・左回転用
 ・E100と同形状

express 型番: 351-00022
 (ブレード1本+ハンドル1本)



TINコーティング

	適応ホルダー	適応ハンドル
短軸使用	/	・Mango II エクストラクローズE型
		・Mango クリックE
		・ハンドル1型
長軸使用	Eホルダー または Mホルダー	・Mango II ロンググリーチハンドル
		・ハンドルA
		・ハンドルAL(アルミ製)

切削方向
刃角:43°



○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---

E100S

替刃型番: 151-29211(1パック=10本入)
 ・E100と同形状


express 型番: 351-29211
 (ブレード1本+ハンドル1本)



コバルトハイス

	適応ホルダー	適応ハンドル
短軸使用	/	・Mango II エクストラクローズE型
		・Mango クリックE
		・ハンドル1型
長軸使用	Eホルダー または Mホルダー	・Mango II ロンググリーチハンドル
		・ハンドルA
		・ハンドルAL(アルミ製)

切削方向
刃角:43°



○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---

E110

替刃型番: 151-29038(1パック=10本入)
 ・小径用(φ2mm以上)
 ・切粉は螺旋状になりやすい

express 型番: 351-29038
 (ブレード1本+ハンドル1本)



	適応ホルダー	適応ハンドル
短軸使用	/	・Mango II エクストラクローズE型
		・Mango クリックE
		・ハンドル1型
長軸使用	Eホルダー または Mホルダー	・Mango II ロンググリーチハンドル
		・ハンドルA
		・ハンドルAL(アルミ製)

切削方向
刃角:46°



○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---

E110P

替刃型番: 151-29039(1パック=10本入)
 ・小径用(φ2mm以上)
 ・E110と同形状

express 型番: 351-29039
 (ブレード1本+ハンドル1本)



TINコーティング

	適応ホルダー	適応ハンドル
短軸使用	/	・Mango II エクストラクローズE型
		・Mango クリックE
		・ハンドル1型
長軸使用	Eホルダー または Mホルダー	・Mango II ロンググリーチハンドル
		・ハンドルA
		・ハンドルAL(アルミ製)

切削方向
刃角:46°



○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---

E111

替刃型番: 151-29109(1パック=10本入)
 ・極細ノーズタイプ
 ・極小径用(φ1.5mm以上)

express 型番: 351-29109
 (ブレード1本+ハンドル1本)



	適応ホルダー	適応ハンドル
短軸使用	/	・Mango II エクストラクローズE型
		・Mango クリックE
		・ハンドル1型
長軸使用	Eホルダー または Mホルダー	・Mango II ロンググリーチハンドル
		・ハンドルA
		・ハンドルAL(アルミ製)

切削方向
刃角:44°



○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eシリーズ
Bシリーズ
ブレード
その他
伸縮ホルダー
ハンドル
グローバー/ユニバー
セット品
その他