

10-IRV10-20 series 真空レギュレータ

RoHS

型式表示方法

標準配管仕様

10-IRV - C08

クリーンシリーズ

ボディサイズ

10	最大流量140L/min (ANR)
20	最大流量240L/min (ANR)

管継手

無記号	ストレート
L	エルボ



ストレート



エルボ

接続チューブ外径

記号	チューブ外径	10-IRV10	10-IRV20
C06	ミリ	φ6	●
		φ8	●
		φ10	—
N07	インチ	φ1/4"	●
		φ5/16"	●
		φ3/8"	●

付属品②

無記号	なし注1)	
G	圧力計付注2)注3) (10-IRV10:GZ33-K-01-X5付、10-IRV20:GZ43-K-01-X5付)	
ZN	デジタル 圧力 スイッチ付	NPNオープンコレクタ1出力
ZP		PNPオープンコレクタ1出力
ZA		NPNオープンコレクタ2出力
ZB		PNPオープンコレクタ2出力

注1) プラグナット2ヶ取付済です。
注2) 圧力計の精度±3%フルスパン。
注3) プラグナット、ゲージナット付属(詳細はCAT.S60-20 後付3をご参照ください)。付属品は同梱となります。

付属品①注1)

無記号	なし
B	ブラケット付
L	底面ブラケット付

注1) 付属品は同梱となります。

ブラケット



底面ブラケット

一面配管仕様

10-IRV 20 A - C08

クリーンシリーズ

ボディサイズ

10	最大流量140L/min (ANR)
20	最大流量240L/min (ANR)

一面配管仕様

A	一面配管仕様
---	--------

管継手

無記号	ストレート
L	エルボ



エルボ



ストレート

接続チューブ外径

記号	チューブ外径	10-IRV10A	10-IRV20A
C06	ミリ	φ6	●
		φ8	●
		φ10	—
N07	インチ	φ1/4"	●
		φ5/16"	●
		φ3/8"	●

付属品②

無記号	なし注1)	
G	圧力計付注2)注3) (10-IRV10A:GZ33-K-01-X5付、10-IRV20A:GZ43-K-01-X5付)	
ZN	デジタル 圧力 スイッチ付	NPNオープンコレクタ1出力
ZP		PNPオープンコレクタ1出力
ZA		NPNオープンコレクタ2出力
ZB		PNPオープンコレクタ2出力

注1) プラグナット取付済です。
注2) 圧力計の精度±3%フルスパン。
注3) ゲージナット付属。付属品は同梱となります。

付属品①注1)

無記号	なし
B	ブラケット付
L	底面ブラケット付

注1) 付属品は同梱となります。

ブラケット



底面ブラケット

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
浄化機器

モジュラ
F.R.

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧力センサ
スイッチ