

## ラインナップ一覧

## モータ&amp;ドライバセット

\* 2011年4月発売予定

モデル	定格出力 [W]	軸仕様	モータ&ドライバセット 品名	価格 (税別)	ギヤ比
 CBA-30 標準タイプ	30	Dカット	CBA-30CDF	¥18,500	-
 CBA-30 ギヤードタイプ	30	ギヤヘッド キー溝	CBA-30CKF-SA	¥26,800	1:5
			CBA-30CKF-SB	¥26,800	1:10
			CBA-30CKF-SC	¥26,800	1:15
			CBA-30CKF-SD	¥26,800	1:20
			CBA-30CKF-SE	¥28,800	1:30
			CBA-30CKF-SF *	お問い合わせください	1:50
			CBA-30CKF-SG *	お問い合わせください	1:100


## 電源ユニットパッケージ

\* 2011年4月発売予定

モデル	定格出力 [W]	軸仕様	電源ユニットパッケージ 品名	価格 (税別)	モータ&ドライバセット 品名	電源ユニット
 CBA-30 電源ユニットパッケージ	30	Dカット	CBA-30CDF-PS	¥26,490	CBA-30CDF	24V/100W
 CBA-30 ギヤード電源 ユニットパッケージ	30	ギヤヘッド キー溝	CBA-30CKF-SA-PS	¥34,790	CBA-30CKF-SA	24V/100W
			CBA-30CKF-SB-PS	¥34,790	CBA-30CKF-SB	24V/100W
			CBA-30CKF-SC-PS	¥34,790	CBA-30CKF-SC	24V/100W
			CBA-30CKF-SD-PS	¥34,790	CBA-30CKF-SD	24V/100W
			CBA-30CKF-SE-PS	¥36,790	CBA-30CKF-SE	24V/100W
			CBA-30CKF-SF-PS *	お問い合わせください	CBA-30CKF-SF *	24V/100W
			CBA-30CKF-SG-PS *	お問い合わせください	CBA-30CKF-SG *	24V/100W








## スピードレンジ/トルク

## 標準タイプ

セット品名	速度制御範囲 (r/min)								定格トルク (N-m)	起動トルク * (N-m)
	0	1000	2000	3000	4000					
CBA-30CDF									0.12	0.18

\* 起動トルク：5秒以内、2,000回転以下

## ギヤードタイプ

セット品名	速度制御範囲 (r/min)								最大許容トルク (N-m)	ギヤ比
	0	25	50	75	100	200	400	600		
CBA-30CKF-SA									0.54	1:5
CBA-30CKF-SB									1.1	1:10
CBA-30CKF-SC									1.6	1:15
CBA-30CKF-SD									2.2	1:20
CBA-30CKF-SE									3.1	1:30
CBA-30CKF-SF									5.2	1:50
CBA-30CKF-SG									6.0	1:100
セット品名	速度制御範囲 (r/min)								最大許容トルク (N-m)	ギヤ比

## セット内容

- |               |          |                     |
|---------------|----------|---------------------|
| 1. モータ        | 2. ドライバ  | 3. ドライバ信号ケーブル       |
| 4. ドライバ電源ケーブル | 5. 取扱説明書 | 6. 平行キー (ギヤードタイプのみ) |

\*電源ユニットパッケージ品には電源が付属します。