



ケンマロン・スーパー

ソフト&シャープ! 自動車補修時の下地処理に最適
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。
ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。
また、湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。

用途

- 車両の下地処理 **最適**
- 足つけ、ボカシ研磨 **最適**
- 金属塗装の足つけ
- 銅製品の仕上げ
- ステンレス、アルミ等のヘアライン加工
- 木工関係のシーラ研磨および仕上げ

グレード	色	砥粒	粒度	包装
C(コース)	黒	A	80相当	10枚×6箱/ケース
M(ミディアム)	茶	A	120相当	
F(ファイン)	赤	A	240相当	
VF(ベリーファイン)	緑	A	400相当	
SF(スーパーファイン)	紫	C	600相当	
UF(ウルトラファイン)	灰	C	1500相当	
MF(マイクロファイン)	オレンジ	A	3000相当	



ケンマロン

あらゆる素材の下地処理に最適
目づまりなく、均一な仕上がり
弾力性に優れ曲面部分の仕上げにも適しています。
なじみが良く、深いキズが入りません。
削りすぎる事が無く、表面だけを仕上げる事が出来ます。

用途

- 車両の下地処理
- 足つけ、ボカシ研磨
- 金属塗装の足つけ
- 銅製品の仕上げ
- ステンレス、アルミ等のヘアライン加工 **最適**
- サビ取りおよびクリーニング **最適**

粒度		サイズ	包装
60	180 800	150×230	20枚×3箱/ケース
80	240 1000		
100	320 1200		
120	400		50枚(カートンケース無し)
150	600		



ケンマロン・ソフト

ケンマロンの特長をそのままに、ソフトな風合に仕上げた不織布シートです。

用途

- 車両の下地処理
- 足つけ、ボカシ研磨
- 銅製品の仕上げ
- 木工関係のシーラ研磨および仕上げ **最適**

粒度		サイズ	包装
120	320 1000	150×230	20枚×3箱/ケース
150	400 1200		
180	600 1500		
240	800		