


ユニオンエルボ

UNION ELBOW (SLD Type)

UNIT : mm



型番	チューブ外径	最小穴径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	二面幅	六角対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX
	T	A	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SLD- 6M-0	6	4.5	15.5	28.1	20.5	14	14
SLD- 8M-0	8	6	16.5	29.2	21.5	14	16
SLD-10M-0	10	8	17.2	31.7	24	17	19
SLD-12M-0	12	10	23	36.4	26	21	22

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示


SLD- 4C-0	6.35(1/4")	4.8	15.5	28.1	20.5	14	14
SLD- 6C-0	9.52(3/8")	7.5	17.2	31.7	24	17	17
SLD- 8C-0	12.7(1/2")	10.4	23	36.4	26	21	22

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

ユニオン

UNION (SFD Type)

UNIT : mm



型番	チューブ外径	最小穴径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	E	F
	T	A	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SFD- 6M-0	6	4.5	15.5	44.2	29	14	14
SFD- 8M-0	8	6	16.5	45.9	30.5	14	16
SFD-10M-0	10	8	17.2	47.9	32.5	17	19
SFD-12M-0	12	10	23	53.3	32.5	22	22

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示


SFD- 4C-0	6.35(1/4")	4.8	15.5	44.2	29	14	14
SFD- 6C-0	9.52(3/8")	7.5	17.2	47.9	32.5	17	17
SFD- 8C-0	12.7(1/2")	10.4	23	53.5	32.5	22	22

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

バルクヘッドユニオン

BULKHEAD UNION (SKD Type)

UNIT : mm



型番	チューブ外径	最小穴径	差込深さ	組込長さ	六角対辺			組込長さ	パネル取付穴径	最大取付幅
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	WIDTH ACROSS HEX			APPROX	PANEL HOLE DRILL	MAX. PANEL THICKNESS
	T	A	B	C	Ea	Eb	F	G		

[ミリサイズチューブ用]

SKD- 6M-0	6	4.5	15.5	34.6	16	16	14	26.1	11.5	10.5
SKD- 8M-0	8	6	16.5	36.7	17	17	16	27.2	13	11.5
SKD-10M-0	10	8	17.2	37.7	22	22	19	28.2	16.3	11.5
SKD-12M-0	12	10	23	41.4	24	24	22	31.5	19.5	12.5

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SKD- 4C-0	6.35(1/4")	4.8	15.5	34.6	16	16	14	26.1	11.5	10.5
SKD- 6C-0	9.52(3/8")	7.5	17.2	37.7	19	19	17	28.2	14.7	11.5
SKD- 8C-0	12.7(1/2")	10.4	23	41.4	24	24	22	31.5	19.5	12.5

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。