



かたぶつ II 乾式

超硬質用 | スピード・ライフ | バランス型

特徴：これ一枚あれば何でもOK。鉄筋コンクリートまで切れます。
用途：硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など。

サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.8×7×20	KB2-105X1.8×20	10001	8,600	4954452 100015	6
105×2.0×7×20	KB2-105X2.0×20	10002	8,900	4954452 100022	6
125×2.0×7×22	KB2-125X22	10003	12,500	4954452 100039	6
150×2.0×7×22	KB2-150X22	10004	18,000	4954452 100046	—
185×2.0×7×25.4	KB2-185X25.4	10006	21,000	4954452 100060	—
200×2.0×7×25.4	KB2-200X25.4	10007	23,500	4954452 100077	—

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)



DRY2000段つき 乾式

硬質物用 | スピード・ライフ | バランス型

特徴：コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。良好な切れ味が長続きします。
電動工具・エアーツール対応。

用途：硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、みかげ石、硬質レンガなど。

サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×2.0×7×20	DR2000-105	11040	8,900	4954452 110403	6
125×2.0×7×22	DR2000-125	11041	12,500	4954452 110410	6
150×2.0×7×22	DR2000-150	11042	18,000	4954452 110427	—
180×2.0×7×25.4	DR2000-180	11043	21,000	4954452 110434	—
200×2.0×7×25.4	DR2000-200	11044	23,500	4954452 110441	—

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)



NS(ニューセグメント)(H) 乾式

超硬質素材切断用

特徴：ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
○Hタイプ(難削タイプ)：硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け。(塗装色：赤)

サイズ(mm)	商品記号	コード	価格(円)注	JANコード	小箱入数
105×1.7×7×20	NS-105×1.7(H)×20	11147	8,900	4954452 111479	6
105×1.9×7×20	NS-105×1.9(H)×20	11150	10,500	4954452 111509	6
105×2.2×7×20	NS-105×2.2(H)×20	11153	11,600	4954452 111530	6
125×2.2×7×22	NS-125(H)×22	11156	12,500	4954452 111561	6
150×2.2×7×22	NS-150(H)×22	11159	18,000	4954452 111592	—
180×2.2×7×25.4	NS-180(H)×25.4	11162	21,000	4954452 111622	—
200×2.2×7×25.4	NS-200(H)×25.4	11165	23,500	4954452 111653	—

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

※外径80mmのセグメントカッターもあります。詳しくは別途お問い合わせ下さい。