


取付穴寸法





インサート サイズ	A φ	B □	C
6	9.6	14.0	M 3
9	12.4	16.0	M 3
12	16.8	20.0	M 3

注. ▼印はガイド位置を示す。

インサート サイズ	極数	品名 ピンコンタクト	構造寸法						適合コネクタプラグ品名(ソケットコンタクト)	
			A □	B □	C φ	D	E	F	※非防水	防水
6	2	R04-R 2 MHB	14.0	20.0	10.5 φ P=0.75	2.0	14.5	18.6	R03-P 2 F	R04-P 2 F 4.8
	3	R04-R 3 MHB							R03-P 3 F	R04-P 3 F 4.8
	5	R04-R 5 MHB							R03-P 5 F	R04-P 5 F 4.8
9	6	R04-R 6 MHB	16.0	22.0	M14 (P=1)	2.0	14.5	18.6	R03-P 6 F	R04-P 6 F ()
	8	R04-R 8 MHB							R03-P 8 F	R04-P 8 F ()
12	12	R04-R 12MHB	20.0	26.0	M18 (P=1)	3.0	14.5	18.6	R03-P B12F	R04-P 12F ()

■キャップ (レセプタクル用)



※R03シリーズは、PBタイプも適合します。



インサート サイズ	品名	構造寸法				
		A	B φ	C φ	D	E φ
6	R04-CR3	8.0	10.5 P=0.75	12.0	50.0	
9	R04-CR6	9.0	M14 (P=1)	15.5	100.0	3.8
12	R04-CR7	10.0	M18 (P=1)	19.5	100.0	

■R04、R28シリーズ ケーブル接続方法

構成部品



ケーブルの任意の位置に、縮付ナット、ワッシャ、ガスケット、リアーシェル、接続ナット（ジャックの場合は不要）を差し込みケーブル末端の外被及び芯線外被を切取る。

コンタクトに芯線をはんだ付けする。
注意1 はんだ付後、絶縁体面のペースト及びゴミ等は除去して下さい。
注意2 はんだ付部を絶縁チューブ等で保護して下さい。

インサート組立（プラグ、ジャック）をダミーレセプタクルに固定し、リアーシェルを完全にネジ込み、ガスケット、ワッシャを差し込み縮付ナットを完全にネジ込む。
 (注) リアーシェルをネジ込み後、ケーブルを押し込むこと。