



導通製品

- 取手付の導通カバー付サブラックです。
- 幅2種類、高さ2種類、奥行3種類、リアレール3パターンの計36機種です。
- IEC60297に準拠しております。
- 導通対策が施されておりますので、シールド効果があります。

構成内容

■ 外観寸法図はP10-50を参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	マウントブラケット	2	アルミ押出材	シルバーアルマイト
2	取手	2	アルミ丸棒	シルバーアルマイト
3	側板	2	アルミ板 t2.0	クリアアロジン
4	フロントレール	2	アルミ押出材	クリアアロジン
5	リアレール (パターンB,C,E)	2	アルミ押出材	クリアアロジン
6	リアセンターレール (パターンB,E) 6Uのみ	1	アルミ押出材	クリアアロジン
-	Zレール 6UパターンCのみ	2	アルミ押出材	クリアアロジン
7	リアカバーレール	2	アルミ押出材	クリアアロジン
8	M2.5バーナット ( )はパターンC	4~6(2)	鉄	三価クロメート
9	導通上下カバー	2	アルミ板 A1100P t1.0	導通クリア塗装
10	コーナーブラケット	2	アルミ押出材	シルバーアルマイト
-	ビス	20~22	ステンレス (バインドM4×16)	無処理
-	上下カバー取付ビス	6~8	ステンレス (バインドM4×6)	無処理

型番・寸法・標準価格

■ 末尾□にB, C, Eのいずれかのリアレールのパターンをお入れ下さい。

型番	HP	H	W	D	標準価格		型番	HP	H	W	D	標準価格	
					B・E	C						B・E	C
NSH133-22-25□	42	132.5	213.84	250.3	15,850	16,560	NSH266-22-25□	42	265.8	213.84	250.3	19,720	21,630
NSH133-22-31□	42	132.5	213.84	310.3	17,170	17,870	NSH266-22-31□	42	265.8	213.84	310.3	21,550	23,460
NSH133-22-37□	42	132.5	213.84	370.3	17,610	18,320	NSH266-22-37□	42	265.8	213.84	370.3	22,160	24,060
NSH133-43-25□	84	132.5	427.2	250.3	18,110	18,660	NSH266-43-25□	84	265.8	427.2	250.3	22,570	24,860
NSH133-43-31□	84	132.5	427.2	310.3	19,410	19,960	NSH266-43-31□	84	265.8	427.2	310.3	24,400	26,690
NSH133-43-37□	84	132.5	427.2	370.4	19,850	20,410	NSH266-43-37□	84	265.8	427.2	370.4	25,000	27,300