

# 食品専用ホース

□ 規格 ※ 商品の法規制、ホースの物性・仕様等の性能については7~8ページをご参照ください。

## TFB型 トヨフーズ

品番	内径×外径		使用圧力(23℃)		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱包	価格 円/m	着色
	mm		MPa								
TFB-6	6 × 11		0~1.0		-5~70	9	100	30	ホビン巻		ナチュラル透明 グリーンライン入り
TFB-8	8 × 13.5		0~1.0			13	100	40			
TFB-9	9 × 15		0~1.0			15	100	45			
TFB-10	10 × 16		0~1.0			16	100	50			
TFB-12	12 × 18		0~0.8			19	100	65			
TFB-15	15 × 22		0~0.8			27	100	95			
TFB-19	19 × 26		0~0.6			16	50	120			
TFB-25	25 × 33		0~0.6			25	50	165			
TFB-32	32 × 41		0~0.4			35	50	200			
TFB-38	38 × 48		0~0.4			45	50	300			
TFB-50	50 × 62		0~0.3		54	40	440	フィルム巻			

## TFS型 トヨフーズS

バキュームOK

品番	内径×外径		使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱包	価格 円/m	着色
	mm		50℃	70℃							
TFS-25	25 × 33		-0.1~0.4	-0.1~0.3	-5~70	30	50	100	ホビン巻		ナチュラル透明 グリーンライン入り
TFS-32	32 × 41		-0.1~0.3	-0.1~0.2		34	40	130			
TFS-38	38 × 48		-0.1~0.3	-0.1~0.2		43	40	150	フィルム巻		
TFS-50	50 × 62		-0.1~0.3	-0.1~0.2		66	40	200			
TFS-63	63 × 80		-0.1~0.2	-0.1~0.1		56	20	250			

※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますのでP33の注意事項をご覧ください。

## TGF型 トヨリングF

バキュームOK

品番	内径×外径		使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	減圧変形温度 (-0.1MPa)℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱包	価格 円/m	着色
	mm		50℃	70℃								
TGF-15-50	15 × 22		-0.1~0.4	-0.1~0.3	-5~70	120	14	50	60	ホビン巻		ナチュラル透明
TGF-19-50	19 × 26		-0.1~0.4	-0.1~0.3		110	17	50	80			
TGF-25-50	25.4×33.4		-0.1~0.4	-0.1~0.3		100	25	50	100	フィルム巻		
TGF-32-40	32 × 41		-0.1~0.3	-0.1~0.2		90	28	40	130			
TGF-38-40	38 × 48		-0.1~0.3	-0.1~0.2		85	38	40	150			
TGF-50-40	50.8×62.8		-0.1~0.3	-0.1~0.2		75	60	40	200			

※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますのでP33の注意事項をご覧ください。

※ 減圧変形温度: -0.1MPa=-760mmHg

## EC型 エコロン

品番	内径×外径		使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	補強構造	梱包	価格 円/m	着色
	mm		23℃	60℃								
EC-6	6 × 11		0~1.0	0~0.5	-5~60	8	100	25	ゴト		乳白	
EC-8	8 × 13.5		0~1.0	0~0.5		10	100	35				
EC-9	9 × 15		0~0.8	0~0.5		15	100	50	特殊編込み			
EC-12	12 × 18		0~0.8	0~0.4		16	100	70				
EC-15	15 × 22		0~0.8	0~0.4		23	100	80				
EC-19	19 × 26		0~0.8	0~0.4		14	50	130				
EC-25	25 × 33		0~0.5	0~0.3		21	50	170	ブレイド			フィルム巻
EC-32	32 × 41		0~0.4	0~0.2		26	40	200				
EC-38	38 × 48		0~0.4	0~0.2		34	40	230				
EC-50	50 × 62		0~0.3	0~0.2		50	40	290				



## ECS型 エコロンS

バキュームOK

品番	内径×外径		使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱包	価格 円/m	着色
	mm		23℃	60℃							
ECS-25	25 × 33		-0.1~0.3	-0.1~0.1	-5~60	27	50	180	フィルム巻		乳白
ECS-32	32 × 41		-0.1~0.3	-0.1~0.1		28	40	330			
ECS-38	38 × 48		-0.1~0.3	-0.1~0.1		39	40	390			
ECS-50	50 × 62		-0.1~0.2	-0.1~0.1		60	40	520			



※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますのでP33の注意事項をご覧ください。

ホースへのほこりなど異物の侵入を防ぐ  
**安全・衛生ホースキャップ**

トヨキャップ 材質:PE

トヨックスの食品ホースシリーズは、ほこりなど異物の侵入を防ぐキャップ付き。デリバリーや在庫中の商品の品質保持、衛生面に役立ただけです。

