

空気専用ホース

□ 規格 ※ 商品の特長、ご使用メリットや性能については15～16ページをご参照ください。

HB型 ヒット

※ 専用継手はP18をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格 円/m	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
HS-5	5 × 8	0~0.7	-20~30	4.0	100	30	ポピン巻		ホワイト
HB-6				6.0	100		ポピン巻		レッド・ブルー
HB-610				0.6	10				
HB-620	6.5×10	0~1.5		1.2	20	40	フィルム巻		レッド
HB-630				1.8	30				
HB-650				3.0	50				
HB-7	7 × 10	0~1.0	-20~60	6.0	100	50	ポピン巻		グリーン
HB-8				9.0	100		ポピン巻		レッド・ブルー
HB-810				0.9	10				
HB-820	8.5×12.5	0~1.5		1.8	20	55	フィルム巻		レッド
HB-830				2.7	30				
HB-850				4.5	50				
HB-10	10 × 14.5	0~1.5		11.5	100	70	ポピン巻		ブルー

HR型 ヒットラン

※ 専用継手はP18をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格 円/m	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
HR-6R/B/G				6.0	100		ポピン巻		赤・青・緑
HR-610R				0.6	10				
HR-620R	6.3×10			1.2	20	40	フィルム巻		赤
HR-630R				1.8	30				
HR-650R				3.0	50				
HR-8R/B/G				9.0	100		ポピン巻		赤・青・緑
HR-810R				0.9	10				
HR-820R	8.3×12.5			1.8	20	40	フィルム巻		赤
HR-830R				2.7	30				
HR-850R		0~1.5	-20~60	4.5	50				
HR-11G				14.0	100		ポピン巻		
HR-1110G				1.4	10				
HR-1120G	11 × 16			2.7	20	55	フィルム巻		緑
HR-1130G				4.0	30				
HR-1150G				6.7	50				
HR-13G				13.8	60		ポピン巻		
HR-1310G	13.7×20.5			2.3	10	65	フィルム巻		緑
HR-1320G				4.6	20				
HR-1330G				6.9	30				

TH型 トップラン



※ 接続には必ず専用継手(ラクラクジョイント)をご使用ください。(P18)

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格 円/m	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
TH-6	6.3×10	0~1.5	-20~60	6	100	40	ポピン巻		ローズ
TH-8	8.3×12.5			9	100	40			

A型 アロー

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格 円/m	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
A-6	6.5×13	0~1.0	-5~60	12	100	30	ポピン巻		ブラック ブルー
A-8	8 × 15			16	100	35			
A-9	9.5×16.5			19	100	45			
A-13	13 × 21.5			29	100	65			

R型 ロック

※ 接続には必ず専用継手(ロック専用継手)をご使用ください。(P18)

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格 円/m	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
R-12	12.7×21.5	0~1.0	-10~80	27	100	65	フィルム巻		ブルー
R-19				39	100				
R-1930	19 × 27.5			13	30	100			
R-1950				19.5	50				
R-25	25 × 34.5			52	100	125			